

ESCH 1 M**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com

Con le nostre barre collettrici in vari materiali e i relativi accessori, è possibile collegare i cavi nel più piccolo spazio di installazione. A seconda dell'applicazione, i potenziali possono essere raccolti, distribuiti o dissipati.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Barra collettrice (Morsetto), argento, Posizione verticale: 12 mm, Profondità: 2 mm, acciaio
N. d'ordine	0280300000
Tipo	ESCH 1 M
GTIN (EAN)	4008190143053
CPZ	10 M

ESCH 1 M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Dati tecnici

www.weidmueller.com

Omologazioni

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensioni e pesi

Profondità	2 mm	Profondità (pollici)	0.0787 inch
Posizione verticale	12 mm	Altezza (pollici)	0.4724 inch
Larghezza	1000 mm	Larghezza (pollici)	39.37 inch
Peso netto	133.76 g		

Temperature

Temperatura ambiente	-5 °C...40 °C
----------------------	---------------

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

Altri dati tecnici

Istruzioni di montaggio	Montaggio diretto
-------------------------	-------------------

Dati dei materiali

Materiale di base	acciaio	Superficie	zincato
Colori	argento		

Dati dimensionamento

Corrente nominale	24 A
-------------------	------

Generale

Istruzioni di montaggio	Montaggio diretto	Superficie	zincato
-------------------------	-------------------	------------	---------

Conduttori allacciabili (collegamento di dimensionamento)

Tipo di collegamento	Collegamento a vite
----------------------	---------------------

Classificazioni

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-14-11-92
ECLASS 15.0	27-14-11-92		

ESCH 1 M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessori**Supporto di montaggio**

Offriamo un ampio portafoglio di supporti di montaggio per una facile manipolazione e integrazione dei nostri prodotti. Dai vari utensili, ai manicotti isolanti, alle viti, i nostri componenti sono abbinati l'uno all'altro fino all'ultimo dettaglio e facilitano così il montaggio nel rispetto delle rispettive norme e disposizioni di protezione.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	BFSC M5X8 SCHLITZ	Versione
N. d'ordine	0296700000	Vite di fissaggio (Morsetto), 5.00 mm, acciaio, Profondità: 8.5 mm,
GTIN (EAN)	4008190881764	Larghezza: 8.5 mm, Posizione verticale: 8.5 mm
CPZ	100 ST	
Tipo	DKSUE NSCH/ESCH	Versione
N. d'ordine	0280100000	Elemento di fissaggio (Morsetto), argento, Posizione verticale: 12.5
GTIN (EAN)	4008190036348	mm, Larghezza: 10 mm, acciaio, 180 °C
CPZ	100 ST	

Accessori

Gli accessori completi del portafoglio Klippon® Connect sono perfettamente allineati fino all'ultimo dettaglio. Ciò facilita il montaggio rispettando le norme richieste

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	SH 1	Versione
N. d'ordine	0299860000	Supporto per barra collettrice, beige, 100 °C, Larghezza: 26 mm, V-2,
GTIN (EAN)	4008190135133	poliammide 66, se avvitato
CPZ	20 ST	