

SK G20/SAKS1



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





Come da figura

Il portafusibile SIHA trasforma con un semplice gesto della mano un morsetto sezionatore in un morsetto portafusibile.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Calotta avvitabile (Morsetto)
N. d'ordine	<u>0282100000</u>
Tipo	SK G20/SAKS1
GTIN (EAN)	4008190004606
CPZ	20 Pieza



SK G20/SAKS1



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

2

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Omologazioni				
ROHS	Conforme			
Dimensioni e pesi				
Peso netto	4.18 g			
Temperature				
Temperatura di magazzinaggio	-25 °C55 °C	Temperatura ambiente	-5 °C40 °C	
Temperatura d'esercizio continuo, min.		Temperatura d'esercizio continuo, max.	120 °C	
Conformità ambientale del pr	odotto			
Stato conformità RoHS	Conforme			
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%			
Aaltri dati tecnici				
Tipo di fissaggio	se avvitato	Istruzioni di montaggio	Montaggio diretto	
Esecuzione a prova di esplosione	No	Tipo di montaggio	altro	
Dati caratteristici del sistema	1			
Versione	altro			
Dati dei materiali				
Materiale di base	Wemid	Colori	nero	
Classe d'infiammabilità UL 94	V-0	Colon	Helo	
Generale				
Istruzioni di montaggio	Montaggio diretto	Campo delle temperature di impiego, max.	120 °C	
Classificazioni				
ETIM 6.0	EC002848	ETIM 7.0	EC002848	
ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848	
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 9.0	27-14-11-92	
ECLASS 9.1	27-14-11-92	ECLASS 10.0	27-14-11-92	
ECLASS 11.0	27-14-11-92	ECLASS 12.0	27-14-11-92	
ECLASS 13.0	27-25-03-90	ECLASS 14.0	27-25-03-90	
ECLASS 15.0	27-25-03-90			

Versione catalogo / Disegni