



Per conduttori da 0,25 - 6,0 mm² (AWG 24 - 10)

Materiale E-Cu, zincato galvanicamente

tolleranza secondo DIN 46228 parte 1

- Pezzi scolti in bustina di polietilene

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Terminali, Standard, 10 mm, 10 mm, No
N. d'ordine	0282800000
Tipo	H1,0/10
GTIN (EAN)	4008190006662
CPZ	1000 Pieza
Imballaggio	sfuso

Technical data**Omologazioni**

Omologazioni



ROHS	Conforme
UL File Number Search	Sito web UL
N° Certificato (cULus)	E499744

Dimensioni e pesi

Peso netto	0.07 g
------------	--------

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS (D1)	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

Dati tecnici

Descrizione articolo	Terminali senza collare isolante	Versione	Standard
----------------------	----------------------------------	----------	----------

Terminali

Diametro della superficie di contatto (D1)	1.4 mm	Lunghezza della superficie di contatto (L2)	10 mm
Diametro del collare (D2)	2.5 mm	L1 in mm	10.00 mm
Sezione di collegamento cavo AWG, max.	AWG 17	Lunghezza di spellatura	10 mm
Sezione di collegamento cavo	1 mm ²		

Classificazioni

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

Drawings