

SCHT 5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



I portacartellini di gruppo SchT 5 S sono fissati direttamente alla guida di supporto TS 32 (guida G) o TS 35 (guida DIN). Quindi l'identificazione della morsettiera è possibile indipendentemente dal punto di serraggio e dal tipo di morsetto.

SchT 5 e SchT 5 S sono dotati di strisce protettive ESO 5, STR 5.

SchT 7 è un portacartellini di gruppo ribaltabile per marcatori ad innesto che consente un facile accesso alla vite di serraggio.

SchT 7 è dotato di strisce protettive ESO 7, STR 7 o DEK 5.

I marcatori ad innesto e le strisce protettive si trovano alla voce "Accessori".

Dati generali per l'ordinazione

Versione	SCHT, Terminal marker, 44.5 x 19.5 mm, Passo in mm (P): 5.00 Weidmüller, nero
N. d'ordine	0292460000
Tipo	SCHT 5
GTIN (EAN)	4008190105440
CPZ	20 Pieza

SCHT 5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Omologazioni

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensioni e pesi

Posizione verticale	44.5 mm	Altezza (pollici)	1.752 inch
Larghezza	19.5 mm	Larghezza (pollici)	0.7677 inch
Peso netto	7.9 g		

Temperature

Campo delle temperature di impiego	-40...100 °C
------------------------------------	--------------

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

Dati generali

Orientamento della stampa	orizzontale e verticale	
Tipo di stampa	Neutro	
Larghezza	19.5 mm	
Classe d'infiammabilità UL 94	V-2	
Campo delle temperature di impiego, max.	100 °C	
Campo delle temperature di impiego, min.	-40 °C	
Colori	nero	
Alogenici	No	
Materiale di base	poliammide 66	
Caratteri stampati	senza	
Numero di marcatori per unità di imballaggio	Forma di fornitura	Componente
Numero di marcatori per combinazione	1 Component part = Terminal marker	
Campo delle temperature di impiego	-40...100 °C	
Applicazione / Produttore	Weidmueller	

Marcatori per connettori

Passo in mm (P)	5.00 mm
-----------------	---------

Classificazioni

ETIM 6.0	EC002848	ETIM 7.0	EC002848
ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 9.0	27-14-11-92
ECLASS 9.1	27-14-11-92	ECLASS 10.0	27-14-11-92
ECLASS 11.0	27-14-11-92	ECLASS 12.0	27-14-11-92
ECLASS 13.0	27-14-11-92	ECLASS 14.0	27-14-11-92
ECLASS 15.0	27-14-11-92		

SCHT 5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessori



Dati generali per l'ordinazione


Tipo	STR 5 F.SCHT 5	Versione
N. d'ordine	0294000000	Cartellini per morsetti, Cappuccio protettivo, 40 x 16.5 mm,
GTIN (EAN)	4008190099497	trasparente
CPZ	20 ST	

Cartellini ad innesto ESO



Dati generali per l'ordinazione

Tipo	ESO 5 DIN A4 WS	Versione
N. d'ordine	1607710000	Cartellini per morsetti, Marcatori per inserti, 40 x 16.5 mm, bianco
GTIN (EAN)	4008190206109	
CPZ	10 ST	
Tipo	ESO 5 DIN A4 GE	Versione
N. d'ordine	1631350000	Cartellini per morsetti, Marcatori per inserti, 40 x 16.5 mm, giallo
GTIN (EAN)	4008190206208	
CPZ	10 ST	
Tipo	ESO 5 P DIN A4 WS	Versione
N. d'ordine	1670370000	Cartellini per morsetti, Marcatori per inserti, 40 x 16.5 mm, bianco
GTIN (EAN)	4008190430696	
CPZ	10 ST	
Tipo	ESO 5 P DIN A4 GE	Versione
N. d'ordine	1670380000	Cartellini per morsetti, Marcatori per inserti, 40 x 16.5 mm, giallo
GTIN (EAN)	4008190430702	
CPZ	10 ST	

Accessori**neutra**

Grazie a ELS MultiCard, i marcatori possono essere stampati mediante stampante PrintJet, plotter o stampante SMark. In particolare, la stampa a colori con la PrintJet ADVANCED permette svariate soluzioni per una siglatura ad alta visibilità di cavi e morsettiero.

ELS 6/30 è indicato per l'utilizzo nei segnacavi WKM 8/30 o nei portacartellini di gruppo EM8/30

ELS 7/40 è indicato per l'utilizzo nei portacartellini di gruppo SchT5S

ELS 16/40 è indicato per l'utilizzo nei segnacavi WKM 18/43 o nei portacartellini di gruppo SchT5

Per simboli speciali: Si prega di inviarci un file del nostro software di siglatura M-Print PRO o M-Print PRO Online (senza installazione) per le vostre specifiche di siglatura.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	ELS 16/40 MC NE WS	Versione
N. d'ordine	1045620000	ELS, Marcatori per inserti, 7 - 115 mm, 40 x 16 mm, bianco
GTIN (EAN)	4032248779611	
CPZ	40 ST	
Tipo	ELS 16/40 MC NE GE	Versione
N. d'ordine	1045630000	ELS, Marcatori per inserti, 7 - 115 mm, 40 x 16 mm, giallo
GTIN (EAN)	4032248779628	
CPZ	40 ST	