

**BFSC M4X35****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Offriamo un ampio portafoglio di supporti di montaggio per una facile manipolazione e integrazione dei nostri prodotti. Dai vari utensili, ai manicotti isolanti, alle viti, i nostri componenti sono abbinati l'uno all'altro fino all'ultimo dettaglio e facilitano così il montaggio nel rispetto delle rispettive norme e disposizioni di protezione.

**Dati generali per l'ordinazione**

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Versione                | Vite di fissaggio (Morsetto), 4.00 mm, acciaio, Profondità: 7 mm, Larghezza: 7 mm, Posizione verticale: 35 mm |
| N. d'ordine             | <a href="#">0298900000</a>  |
| Tipo                    | BFSC M4X35  |
| GTIN (EAN)              | 4008 190090487  |
| CPZ                     | 50 Pieza  |
| Stato consegna          | In futuro questo articolo non sarà più disponibile.   |
| Ultima data dell'ordine | 2027-04-30T00:00:00+02:00   |

## Dati tecnici

### Omologazioni

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

### Dimensioni e pesi

|                     |       |                      |             |
|---------------------|-------|----------------------|-------------|
| Profondità          | 7 mm  | Profondità (pollici) | 0.2756 inch |
| Posizione verticale | 35 mm | Altezza (pollici)    | 1.378 inch  |
| Larghezza           | 7 mm  | Larghezza (pollici)  | 0.2756 inch |
| Diametro            | 4 mm  | Peso netto           | 3.16 g      |

### Temperature

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Temperatura ambiente | -5 °C...40 °C |
|----------------------|---------------|

### Conformità ambientale del prodotto

|                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| Stato conformità RoHS | Conforme senza esenzione    |
| REACH SVHC            | No SVHC superiori a 0,1 wt% |

### Altri dati tecnici

|                                  |             |                         |                   |
|----------------------------------|-------------|-------------------------|-------------------|
| Tipo di fissaggio                | se avvitato | Istruzioni di montaggio | Montaggio diretto |
| Esecuzione a prova di esplosione | No          | Tipo di montaggio       | se avvitato       |

### Dati caratteristici del sistema

|          |  |
|----------|--|
| Versione | per ponticello di collegamento trasversale |
|----------|--|

### Dati dei materiali

|                   |         |        |         |
|-------------------|---------|--------|---------|
| Materiale di base | acciaio | Colori | argento |
|-------------------|---------|--------|---------|

### Dimensioni

|          |      |                                |         |
|----------|------|--------------------------------|---------|
| Diametro | 4 mm | Quota metrica filetto, esterna | 4.00 mm |
|----------|------|--------------------------------|---------|

### Generale

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| Istruzioni di montaggio | Montaggio diretto |
|-------------------------|-------------------|

### Classificazioni

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC002848    | ETIM 9.0    | EC002848    |
| ETIM 10.0   | EC002848    | ECLASS 14.0 | 27-25-03-90 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-03-90 |             |             |