

TS 20/CX10 2M/ST/ZN**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Le guide DIN in acciaio sono le più diffuse sul mercato.
Le guide DIN in metallo hanno la più bassa protezione dai cortocircuiti, simile all'acciaio inossidabile.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Guida di supporto, Accessori, acciaio, zincato, Larghezza: 2000 mm, Posizione verticale: 10 mm, Profondità: 10 mm
N. d'ordine	0316400000
Tipo	TS 20/CX10 2M/ST/ZN
GTIN (EAN)	4032248017331
CPZ	40 M

Dati tecnici

Omologazioni

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensioni e pesi

Profondità	10 mm	Profondità (pollici)	0.3937 inch
Posizione verticale	10 mm	Altezza (pollici)	0.3937 inch
Larghezza	2000 mm	Larghezza (pollici)	78.74 inch
Peso netto	404.8 g		

Temperature

Temperatura ambiente	-5 °C...40 °C
----------------------	---------------

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%


Guide di supporto

Istruzioni di montaggio	Montaggio diretto
Norme	DIN EN 60715
Superficie	zincato
Spessore	1.50 mm
Materiale di base	acciaio
Lunghezza della guida	min. 0 mm
	nominale 2000 mm
	max. 2000 mm
Guida di montaggio pre-forata	No
Larghezza intaglio	
Distanza intaglio	
Lunghezza intaglio	

Classificazioni

ETIM 8.0	EC001285	ETIM 9.0	EC001285
ETIM 10.0	EC001285	ECLASS 14.0	27-40-06-02
ECLASS 15.0	27-40-06-02		

Disegni



Accessori**Supporto di montaggio**

Offriamo un ampio portafoglio di supporti di montaggio per una facile manipolazione e integrazione dei nostri prodotti. Dai vari utensili, ai manicotti isolanti, alle viti, i nostri componenti sono abbinati l'uno all'altro fino all'ultimo dettaglio e facilitano così il montaggio nel rispetto delle rispettive norme e disposizioni di protezione.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	FKSC M5X8 D9/SW2.5	Versione	
N. d'ordine	0295900000	Serie SAK, Vite ad esagono incassato, Viti, Numero di poli: 1	
GTIN (EAN)	4008190133337		
CPZ	50 ST		