H25,0/36 BR



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







- pezzi sciolti in bustine di polietilene
- Codice colori Weidmüller
- Codice colori DIN
- altro codice colori

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Terminali, Standard, 24 mm, 22 mm, marrone
N. d'ordine	0317100000
Tipo	H25,0/36 BR
GTIN (EAN)	4008190049751
CPZ	50 Pieza
Imballaggio	sfuso



H25,0/36 BR



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

2

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Omologazioni		
Omologazioni	⊕ s	C UL US

ROHS	Conforme
UL File Number Search	Sito web UL
N° Certificato (cULus)	E499744

Dimensioni e pesi

Peso netto	1.2 g		

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

Dati tecnici

Descrizione articolo	Terminali con collare isolante, colore marrone	Versione	Standard

Terminali

Diametro della superficie di contatto (D1)	7.3 mm	Lunghezza della superficie di contatto (L2)	22 mm
Diametro del collare (D2)	11.2 mm	Spessore del collare isolante (S2)	0.4 mm
L1 in mm	36.00 mm	Sezione di collegamento cavo AWG, max.	AWG 3
Spessore della bussola in metallo (S1)	0.2 mm	Lunghezza di spellatura	24 mm
Sezione di collegamento cavo	25 mm²	Colore	Weidmueller

Classificazioni

ETIM 6.0	EC00005	ETIM 7.0	EC00005
ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 9.0	27-40-02-01
ECLASS 9.1	27-40-02-01	ECLASS 10.0	27-40-02-01
ECLASS 11.0	27-40-02-01	ECLASS 12.0	27-40-02-01
ECLASS 13.0	27-40-02-01	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

Versione catalogo / Disegni

Foglio dati

H25,0/36 BR



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Disegni

Disegno

