


**H35,0/30 BE****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



- pezzi sciolti in bustine di polietilene
- Codice colori Weidmüller
- Codice colori DIN

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	Terminali, Standard, 19 mm, 16 mm, beige
N. d'ordine	<a href="#">0317200000</a>
Tipo	H35,0/30 BE
GTIN (EAN)	4008 190023904
CPZ	50 Pieza
Imballaggio	sfuso

## Dati tecnici

### Omologazioni

Omologazioni

ROHS ConformeUL File Number Search [Sito web UL](#)N&deg; Certificato (cULus) E499744

### Dimensioni e pesi

Peso netto 1.18 g

### Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS Conforme senza esenzioneREACH SVHC No SVHC superiori a 0,1 wt%

### Dati tecnici

Descrizione articolo	Terminali con collare isolante colore beige	Versione	Standard
----------------------	---	----------	----------

### Terminali

Diametro della superficie di contatto (D1)	8.3 mm	Lunghezza della superficie di contatto (L2)	16 mm
Diametro del collare (D2)	12.7 mm	Spessore del collare isolante (S2)	0.4 mm
L1 in mm	30.00 mm	Sezione di collegamento cavo AWG, max.	AWG 2
Spessore della bussola in metallo (S1)	0.2 mm	Lunghezza di spellatura	19 mm
Sezione di collegamento cavo	35 mm <sup>2</sup>	Colore	Weidmueller

### Classificazioni

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

**Disegno**

