Foglio dati

AH 28 SAKG28

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Illustrazione del prodotto



I nostri sistemi per la protezione da contatto garantiscono una maggiore sicurezza nel vostro armadio. Essi forniscono protezione contro le scosse elettriche causate da un contatto accidentale con parti in tensione a causa del funzionamento o dei guasti.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Coperchio morsetto, beige, PA 66, Posizione verticale: 156 mm, Larghezza: 26 mm, Profondità: 74 mm, V-2
N. d'ordine	0326660000
Tipo	AH 28 SAKG28
GTIN (EAN)	4008190031510
CPZ	5 Pieza

Foglio dati

AH 28 SAKG28

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Omologazioni

ROHS	Conforme

Dimensioni e pesi

Profondità	74 mm	Profondità (pollici)	2.9134 inch
Posizione verticale	156 mm	Altezza (pollici)	6.1417 inch
Larghezza	26 mm	Larghezza (pollici)	1.0236 inch
Peso netto	66.8 g		

Temperature

Temperatura di magazzinaggio	-25 °C...55 °C	Temperatura ambiente	-60 °C...85 °C
Temperatura d'esercizio continuo, min.	-50 °C	Temperatura d'esercizio continuo, max.	100 °C

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione	
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%	
Impronta carbonica di prodotto	Dalla culla al cancello	0.712 kg CO2 eq.

Aaltri dati tecnici

bloccabile	Sì	Istruzioni di montaggio	Montaggio diretto

Dati caratteristici del sistema

Versione	parte superiore della custodia

Dati dei materiali

Materiale di base	PA 66	Colori	beige
Classe d'infiammabilità UL 94	V-2		

Generale

Istruzioni di montaggio	Montaggio diretto

Classificazioni

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		