

P 14/6 D01 GN SAKS4**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Come accessori per il nostro ampio portafoglio di morsettiere fusibili, offriamo anche i collegamenti fusibili coordinati. La gamma comprende fusibili di protezione degli apparecchi (in miniatura) da 5x20 mm fino a 10x38 mm, collegamenti per fusibili da E 14 a E 18, nonché fusibili per autoveicoli e interruttori automatici. Gli anelli di misura per i portafusibili completano il portafoglio complessivo.

Dati generali per l'ordinazione

| | |
|-------------|--|
| Versione | Calibro ad anello per fusibili (Morsetto), Posizione verticale: 11 mm, Profondità: 10.5 mm, Alluminio, verde |
| N. d'ordine | 0328600000 |
| Tipo | P 14/6 D01 GN SAKS4 |
| GTIN (EAN) | 4008190004248 |
| CPZ | 50 Pieza |

Dati tecnici

Omologazioni

ROHS Conforme

Dimensioni e pesi

| | | | |
|---------------------|---------|----------------------|-------------|
| Profondità | 10.5 mm | Profondità (pollici) | 0.4134 inch |
| Posizione verticale | 11 mm | Altezza (pollici) | 0.4331 inch |
| Diametro | 12 mm | Peso netto | 0.33 g |

Temperature

Temperatura ambiente -5 °C...40 °C

Conformità ambientale del prodotto

| | |
|-----------------------|-----------------------------|
| Stato conformità RoHS | Conforme senza esenzione |
| REACH SVHC | No SVHC superiori a 0,1 wt% |

Altri dati tecnici

Istruzioni di montaggio Montaggio diretto

Dati caratteristici del sistema

Versione Elemento fusibile

Dati dei materiali

Materiale di base Alluminio Colori verde

Dati dimensionamento

Corrente nominale 6 A

Dimensioni

Diametro 12 mm

Generale

Istruzioni di montaggio Montaggio diretto

Classificazioni

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC002848 | ETIM 9.0 | EC002848 |
| ETIM 10.0 | EC002848 | ECLASS 14.0 | 27-25-03-90 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-03-90 | | |