

**Illustrazione del prodotto**

Come da figura

Offriamo un ampio portafoglio di supporti di montaggio per una facile manipolazione e integrazione dei nostri prodotti. Dai vari utensili, ai manicotti isolanti, alle viti, i nostri componenti sono abbinati l'uno all'altro fino all'ultimo dettaglio e facilitano così il montaggio nel rispetto delle rispettive norme e disposizioni di protezione.

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	Dado scorrevole, M 6
N. d'ordine	<a href="#">0334900000</a>
Tipo	MB M6/M4 GR
GTIN (EAN)	4008 190057602
CPZ	20 Pieza

## Dati tecnici

## Omologazioni

ROHS	Conforme
------	----------

## Dimensioni e pesi

Profondità	14 mm	Profondità (pollici)	0.5512 inch
Posizione verticale	25 mm	Altezza (pollici)	0.9842 inch
Larghezza	12 mm	Larghezza (pollici)	0.4724 inch
Peso netto	3.45 g		

## Temperature

Temperatura ambiente	-5 °C...40 °C	Temperatura d'esercizio continuo, min.	-50 °C
Temperatura d'esercizio continuo, max.	100 °C		

## Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

## Altri dati tecnici

Tipo di fissaggio	innestabile	Esecuzione a prova di esplosione	No
-------------------	-------------	----------------------------------	----

## Dati caratteristici del sistema

Versione	per guide di supporto	Guida equipaggiata	TS 32
----------	-----------------------	--------------------	-------

## Dati dei materiali

Materiale di base	poliammide 66	Superficie	non trattato
Colori	grigio	Classe d'infiammabilità UL 94	V-2

## Dimensioni

Filettatura (interna)	M 6	Passo in mm (P)	12.00 mm
-----------------------	-----	-----------------	----------

## Generale

Superficie	non trattato	Guida equipaggiata	TS 32
------------	--------------	--------------------	-------

## Classificazioni

ETIM 8.0	EC000096	ETIM 9.0	EC000096
ETIM 10.0	EC000096	ECLASS 14.0	23-11-07-16
ECLASS 15.0	23-11-07-16		

**Disegni**

