

WSK 12 , LEER**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Come da figura

La gamma Weidmüller di segnafili e segnacavi offre all'utilizzatore soluzioni per le più diverse applicazioni. Il campo d'impiego va dal conduttore più sottile al cavo con grande diametro. L'assortimento comprende fra l'altro sistemi combinati con singoli cartellini, tubetti trasparenti, guaine termoretraibili e cartellini fissabili con fascette ser-racavo.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	CableLine, Scatola di riordino, 250 x 185 mm, trasparente
N. d'ordine	0335900000
Tipo	WSK 12 , LEER
GTIN (EAN)	4008 190006259
CPZ	1 Pieza

Dati tecnici**Dimensioni e pesi**

Profondità	40 mm	Profondità (pollici)	1.5748 inch
Posizione verticale	250 mm	Altezza (pollici)	9.8425 inch
Larghezza	185 mm	Larghezza (pollici)	7.2835 inch
Peso netto	360 g		

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

Dati generali

Larghezza	185 mm	Colori	trasparente
Alogeni	Sì	Materiale di base	polistirolo
Industrie consigliate	Processo, Macchine		

Segnafili e segnacavi

Alogeni	Sì
---------	----

Classificazioni

ETIM 8.0	EC003616	ETIM 9.0	EC003616
ETIM 10.0	EC003616	ECLASS 14.0	27-40-02-18
ECLASS 15.0	27-40-02-18		