


Illustrazione del prodotto

Diversamente dalle morsettiere con leva di sezionamento integrata, le nostre spine di sezionamento possono essere completamente staccate o rimosse dalla morsettiera e dalla rispettiva applicazione e offrono una soluzione alternativa flessibile ai nostri sezionatori standard.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Collegamento trasversale (Morsetto), se avvitato, grigio, 24 A, Numero di poli: 2, Passo in mm (P): 6.10, Isolato: No, Larghezza: 11.1 mm
N. d'ordine	0336400000
Tipo	Q 2 AKZ4
GTIN (EAN)	4008190037680
CPZ	50 Pieza

Dati tecnici

Omologazioni

ROHS Conforme

Dimensioni e pesi

Profondità	9.9 mm	Profondità (pollici)	0.3898 inch
Posizione verticale	4 mm	Altezza (pollici)	0.1575 inch
Larghezza	11.1 mm	Larghezza (pollici)	0.437 inch
Peso netto	1.54 g		

Temperature

Temperatura di magazzino -25 °C...55 °C Temperatura ambiente -5 °C...40 °C

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS Conforme senza esenzione
REACH SVHC No SVHC superiori a 0,1 wt%

Altri dati tecnici

Tipo di fissaggio se avvitato Istruzioni di montaggio Montaggio diretto
Esecuzione a prova di esplosione No

Dati caratteristici del sistema

Versione per ponticello di collegamento trasversale

Dati dei materiali

Materiale di base Cu Zn Colori grigio

Dati dimensionamento

Corrente nominale 24 A

Dimensioni

Passo in mm (P) 6.10 mm

Generale

Numero di poli 2 Istruzioni di montaggio Montaggio diretto

Classificazioni

ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ETIM 10.0	EC000489	ECLASS 14.0	27-25-03-03
ECLASS 15.0	27-25-03-03		