

**Q 4 SAK4****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Diversamente dalle morsettiere con leva di sezionamento integrata, le nostre spine di sezionamento possono essere completamente staccate o rimosse dalla morsettiera e dalla rispettiva applicazione e offrono una soluzione alternativa flessibile ai nostri sezionatori standard.

**Dati generali per l'ordinazione**

|             |                                                                                                                                           |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Versione    | Collegamento trasversale (Morsetto), se avvitato, grigio, 32 A, Numero di poli: 4, Passo in mm (P): 6.00, Isolato: No, Larghezza: 24.5 mm |
| N. d'ordine | <a href="#">0336900000</a>                                                                                                                |
| Tipo        | Q 4 SAK4                                                                                                                                  |
| GTIN (EAN)  | 4008190036201                                                                                                                             |
| CPZ         | 50 Pieza                                                                                                                                  |

## Dati tecnici

## Omologazioni

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

## Dimensioni e pesi

|                     |         |                      |             |
|---------------------|---------|----------------------|-------------|
| Profondità          | 20.5 mm | Profondità (pollici) | 0.8071 inch |
| Posizione verticale | 6 mm    | Altezza (pollici)    | 0.2362 inch |
| Larghezza           | 24.5 mm | Larghezza (pollici)  | 0.9646 inch |
| Peso netto          | 8 g     |                      |             |

## Temperature

|                              |                |                      |               |
|------------------------------|----------------|----------------------|---------------|
| Temperatura di magazzinaggio | -25 °C...55 °C | Temperatura ambiente | -5 °C...40 °C |
|------------------------------|----------------|----------------------|---------------|

## Conformità ambientale del prodotto

|                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| Stato conformità RoHS | Conforme senza esenzione    |
| REACH SVHC            | No SVHC superiori a 0,1 wt% |

## Altri dati tecnici

|                                  |             |                         |                   |
|----------------------------------|-------------|-------------------------|-------------------|
| Tipo di fissaggio                | se avvitato | Istruzioni di montaggio | Montaggio diretto |
| Esecuzione a prova di esplosione | No          |                         |                   |

## Dati caratteristici del sistema

|          |                                            |
|----------|--------------------------------------------|
| Versione | per ponticello di collegamento trasversale |
|----------|--------------------------------------------|

## Dati dei materiali

|                   |      |        |        |
|-------------------|------|--------|--------|
| Materiale di base | CuSn | Colori | grigio |
|-------------------|------|--------|--------|

## Dati dimensionamento

|                   |      |
|-------------------|------|
| Corrente nominale | 32 A |
|-------------------|------|

## Dimensioni

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Passo in mm (P) | 6.00 mm |
|-----------------|---------|

## Generale

|                |   |                         |                   |
|----------------|---|-------------------------|-------------------|
| Numero di poli | 4 | Istruzioni di montaggio | Montaggio diretto |
|----------------|---|-------------------------|-------------------|

## Classificazioni

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000489    | ETIM 9.0    | EC000489    |
| ETIM 10.0   | EC000489    | ECLASS 14.0 | 27-25-03-03 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-03-03 |             |             |