

**STB 30.5 IH/RT**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Illustrazione del prodotto**

Gli adattatori e le spine di prova sono utilizzati per il collegamento elettrico tra le morsettiera e l'attrezzatura. In questo modo, un contatto elettrico può essere stabilito nello stato cablato e le misurazioni possono essere fatte facilmente.

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	Presa (Morsetto), Profondità di innesto: 10 mm, Profondità: 31.7 mm
N. d'ordine	<a href="#">0341300000</a>
Tipo	STB 30.5 IH/RT
GTIN (EAN)	4008190157852
CPZ	50 Pieza

**STB 30.5 IH/RT**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**Dati tecnici**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Omologazioni**

RoHS Conforme

**Dimensioni e pesi**

Profondità	31.7 mm	Profondità (pollici)	1.248 inch
Larghezza	7.2 mm	Larghezza (pollici)	0.2835 inch
Peso netto	2.48 g		

**Temperature**

Temperatura di magazzinaggio	-25 °C...55 °C	Temperatura ambiente	-50 °C...55 °C
Temperatura d'esercizio continuo, min.	-50 °C	Temperatura d'esercizio continuo, max.	100 °C

**Conformità ambientale del prodotto**

Stato conformità RoHS	Conforme con esenzione
Esenzione RoHS (se applicabile/nota)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	dce63e23-eea1-4eaa-9071-1c98fc8fa2ea

**Altri dati tecnici**

Tipo di fissaggio	se avvitato	Esecuzione a prova di esplosione	No
Tipo di montaggio	se avvitato		

**Dati caratteristici del sistema**

Versione per guide di supporto

**Dati dei materiali**

Materiale di base	PA 66	Colori	rosso
Classe d'infiammabilità UL 94	V-2		

**Dimensioni**

Lunghezza filettatura	7 mm	Profondità di innesto	10 mm
-----------------------	------	-----------------------	-------

**Classificazioni**

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		