

SS M5 D 128-A 5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Offriamo un ampio portafoglio di supporti di montaggio per una facile manipolazione e integrazione dei nostri prodotti. Dai vari utensili, ai manicotti isolanti, alle viti, i nostri componenti sono abbinati l'uno all'altro fino all'ultimo dettaglio e facilitano così il montaggio nel rispetto delle rispettive norme e disposizioni di protezione.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Rondella elastica, Rame
N. d'ordine	0346100000
Tipo	SS M5 D 128-A 5
GTIN (EAN)	4008190137199
CPZ	50 Pieza

SS M5 D 128-A 5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici**Omologazioni**

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensioni e pesi

Spessore della parete, max.	1.6 mm	Peso netto	0.31 g
-----------------------------	--------	------------	--------

Temperature

Temperatura ambiente	-5 °C...40 °C
----------------------	---------------

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

Altri dati tecnici

Istruzioni di montaggio	Montaggio diretto	Tipo di montaggio	Guida di supporto
-------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Dati caratteristici del sistema

Versione	Elemento fusibile
----------	-------------------

Dati dei materiali

Materiale di base	Rame	Superficie	non trattato
Colori	grigio		

Generale

Istruzioni di montaggio	Montaggio diretto	Superficie	non trattato
-------------------------	-------------------	------------	--------------

Classificazioni

ETIM 6.0	EC002345	ETIM 7.0	EC002345
ETIM 8.0	EC002345	ETIM 9.0	EC002345
ETIM 10.0	EC002345	ECLASS 9.0	23-09-03-06
ECLASS 9.1	23-09-92-90	ECLASS 10.0	23-09-92-90
ECLASS 11.0	23-09-03-06	ECLASS 12.0	23-09-03-09
ECLASS 13.0	23-09-03-09	ECLASS 14.0	23-09-03-09
ECLASS 15.0	23-09-03-09		