

SSCH 10X3X1000 CU/SN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Illustrazione del prodotto

Con le nostre barre collettrici in vari materiali e i relativi accessori, è possibile collegare i cavi nel più piccolo spazio di installazione. A seconda dell'applicazione, i potenziali possono essere raccolti, distribuiti o dissipati.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Barra collettrice (Morsetto), argento, Posizione verticale: 1000 mm, Profondità: 3 mm, Rame
N. d'ordine	0348900000
Tipo	SSCH 10X3X1000 CU/SN
GTIN (EAN)	4008190024802
CPZ	25 M

SSCH 10X3X1000 CU/SN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technical data**Omologazioni**

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensioni e pesi

Profondità	3 mm	Profondità (pollici)	0.1181 inch
Posizione verticale	1000 mm	Altezza (pollici)	39.37 inch
Larghezza	10 mm	Larghezza (pollici)	0.3937 inch
Peso netto	234.08 g		

Temperature

Temperatura ambiente	-5 °C...40 °C
----------------------	---------------

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

Aaltri dati tecnici

Istruzioni di montaggio	Montaggio diretto
-------------------------	-------------------

Dati dei materiali

Materiale di base	Rame	Superficie	stagnato
Colori	argento		

Dati dimensionamento

Corrente nominale	140 A
-------------------	-------

Generale

Istruzioni di montaggio	Montaggio diretto	Superficie	stagnato
-------------------------	-------------------	------------	----------


Classificazioni

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-14-11-92
ECLASS 15.0	27-14-11-92		

SSCH 10X3X1000 CU/SN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessories**Collegamenti barra collettrice**

Weidmüller offre terminali per vari tipi di sistemi di barre. A seconda dell'applicazione si può distinguere tra morsetti di derivazione isolati e non isolati.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	ZB 4	Versione
N. d'ordine	0316500000	Morsetto (collegamento barra collettrice)
GTIN (EAN)	4008190061999	
CPZ	50 ST	
Tipo	ZBE 6	Versione
N. d'ordine	0459500000	Morsetto (collegamento barra collettrice)
GTIN (EAN)	4008190032692	
CPZ	50 ST	
Tipo	ZB 10 F.10X3/10X5/10X10	Versione
N. d'ordine	1261300000	Morsetto (collegamento barra collettrice)
GTIN (EAN)	4008190180201	
CPZ	50 ST	
Tipo	ZB 35/M6X16	Versione
N. d'ordine	0266500000	Morsetto (collegamento barra collettrice)
GTIN (EAN)	4008190102814	
CPZ	20 ST	
Tipo	ZB 16 ZKSC	Versione
N. d'ordine	0316600000	Morsetto (collegamento barra collettrice)
GTIN (EAN)	4008190145989	
CPZ	50 ST	
Tipo	ZB 4G BL	Versione
N. d'ordine	0322180000	Morsetto (collegamento barra collettrice)
GTIN (EAN)	4008190050504	
CPZ	50 ST	
Tipo	ZB 4G GN/GE	Versione
N. d'ordine	0322160000	Morsetto (collegamento barra collettrice)
GTIN (EAN)	4008190014278	
CPZ	50 ST	
Tipo	ZB 4G SW	Versione
N. d'ordine	0322110000	Morsetto (collegamento barra collettrice)
GTIN (EAN)	4008190189310	
CPZ	50 ST	
Tipo	ZB 4K BL	Versione
N. d'ordine	0475380000	Morsetto (collegamento barra collettrice)
GTIN (EAN)	4008190010942	
CPZ	50 ST	
Tipo	ZB 4K GE/GN	Versione
N. d'ordine	0475360000	Morsetto (collegamento barra collettrice)
GTIN (EAN)	4008190188047	
CPZ	50 ST	

SSCH 10X3X1000 CU/SN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Tipo	ZB 4K GG HENSEL	Versione
N. d'ordine	1824560000	Morsetto (collegamento barra collettrice)
GTIN (EAN)	4032248330973	
CPZ	50 ST	
Tipo	ZB 4K SW	Versione
N. d'ordine	0475310000	Morsetto (collegamento barra collettrice)
GTIN (EAN)	4008190008406	
CPZ	50 ST	
Tipo	ZBE 6K BL	Versione
N. d'ordine	0525980000	Morsetto (collegamento barra collettrice)
GTIN (EAN)	4008190060886	
CPZ	50 ST	
Tipo	ZBE 6K GE/GN	Versione
N. d'ordine	0525960000	Morsetto (collegamento barra collettrice)
GTIN (EAN)	4008190145026	
CPZ	50 ST	
Tipo	ZBE 6K SW	Versione
N. d'ordine	0525910000	Morsetto (collegamento barra collettrice)
GTIN (EAN)	4008190977054	
CPZ	50 ST	
Tipo	ZB 16K BL	Versione
N. d'ordine	0502880000	Morsetto (collegamento barra collettrice)
GTIN (EAN)	4008190014186	
CPZ	50 ST	
Tipo	ZB 16K GE/GN	Versione
N. d'ordine	0502860000	Morsetto (collegamento barra collettrice)
GTIN (EAN)	4008190188795	
CPZ	50 ST	
Tipo	ZB 16K SW	Versione
N. d'ordine	0502810000	Morsetto (collegamento barra collettrice)
GTIN (EAN)	4008190332563	
CPZ	50 ST	
Tipo	ZB 35K BL M6X16	Versione
N. d'ordine	0502680000	Morsetto (collegamento barra collettrice)
GTIN (EAN)	4008190004385	
CPZ	20 ST	
Tipo	ZB 35K GE/GN M6X16	Versione
N. d'ordine	0502660000	Morsetto (collegamento barra collettrice)
GTIN (EAN)	4008190052294	
CPZ	20 ST	
Tipo	ZB 35K SW M6X16	Versione
N. d'ordine	0502610000	Morsetto (collegamento barra collettrice)
GTIN (EAN)	4008190332587	
CPZ	20 ST	


SSCH 10X3X1000 CU/SN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessories**Dati generali per l'ordinazione**

Tipo	BB-CV AITB 3X10 BL	Versione
N. d'ordine	2918930000	Calotta di copertura (morsetto), Wemid
GTIN (EAN)	4099986575516	
CPZ	10 ST	
Tipo	BB-CV AITB 3X10 OR	Versione
N. d'ordine	2911380000	Calotta di copertura (morsetto), Wemid
GTIN (EAN)	4099986532557	
CPZ	10 ST	

Collegamenti barra collettrice

Weidmueller offre terminali per vari tipi di sistemi di barre. A seconda dell'applicazione si può distinguere tra morsetti di derivazione isolati e non isolati.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	ZF 4 S	Versione
N. d'ordine	1814680000	Morsetto (collegamento barra collettrice)
GTIN (EAN)	4032248302949	
CPZ	50 ST	
Tipo	ZF 4 S BL	Versione
N. d'ordine	1814660000	Morsetto (collegamento barra collettrice)
GTIN (EAN)	4032248302956	
CPZ	50 ST	
Tipo	ZF 4 S GN	Versione
N. d'ordine	1814670000	Morsetto (collegamento barra collettrice)
GTIN (EAN)	4032248302963	
CPZ	50 ST	