


SSCH 15X6X1000 CU/SN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Con le nostre barre collettrici in vari materiali e i relativi accessori, è possibile collegare i cavi nel più piccolo spazio di installazione. A seconda dell'applicazione, i potenziali possono essere raccolti, distribuiti o dissipati.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Barra collettrice (Morsetto), argento, Posizione verticale: 1000 mm, Profondità: 6 mm, Rame
N. d'ordine	0357400000
Tipo	SSCH 15X6X1000 CU/SN
GTIN (EAN)	4008190169572
CPZ	1 M

SSCH 15X6X1000 CU/SN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici**Omologazioni**

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensioni e pesi

Profondità	6 mm	Profondità (pollici)	0.2362 inch
Posizione verticale	1000 mm	Altezza (pollici)	39.37 inch
Larghezza	15 mm	Larghezza (pollici)	0.5906 inch
Peso netto	796.35 g		

Temperature

Temperatura ambiente	-5 °C...40 °C
----------------------	---------------

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

Altri dati tecnici

Istruzioni di montaggio	Montaggio diretto
-------------------------	-------------------

Dati caratteristici del sistema

Versione	15 x 6 mm collegamento barra collettrice
----------	---

Dati dei materiali

Materiale di base	Rame	Superficie	stagnato
Colori	argento		

Dati dimensionamento

Corrente nominale	265 A
-------------------	-------

Generale

Istruzioni di montaggio	Montaggio diretto	Superficie	stagnato
-------------------------	-------------------	------------	----------

Classificazioni

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-14-11-92
ECLASS 15.0	27-14-11-92		