



Per conduttori da 10,0 - 185,0 mm<sup>2</sup> (AWG 7 - 350 MCM)

Materiale E-Cu, zincato galvanicamente  
tolleranza secondo DIN 46228 parte 1

- Pezzi sciolti in bustina di polietilene

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	Terminali, Standard, 18 mm, 18 mm, No
N. d'ordine	<a href="#">0368900000</a>
Tipo	H35,0/18
GTIN (EAN)	4008190145675
CPZ	100 Pieza
Imballaggio	sfuso

## Dati tecnici

## Omologazioni

Omologazioni



ROHS Conforme

UL File Number Search [Sito web UL](#)

N&amp;deg; Certificato (cULus) E499744

## Dimensioni e pesi

Peso netto 0.81 g

## Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS Conforme senza esenzione

REACH SVHC No SVHC superiori a 0,1 wt%

## Dati tecnici

Descrizione articolo	Terminali senza collare isolante	Versione	Standard
----------------------	----------------------------------	----------	----------

## Terminali

Diametro della superficie di contatto (D1)	8.3 mm	Lunghezza della superficie di contatto (L2)	18 mm
Diametro del collare (D2)	11 mm	L1 in mm	18.00 mm
Sezione di collegamento cavo AWG, max.	AWG 2	Lunghezza di spellatura	18 mm
Sezione di collegamento cavo	35 mm <sup>2</sup>		

## Classificazioni

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

**Disegni**

