

**Illustrazione del prodotto**

Gli adattatori e le spine di prova sono utilizzati per il collegamento elettrico tra le morsettiere e l'attrezzatura. In questo modo, un contatto elettrico può essere stabilito nello stato cablato e le misurazioni possono essere fatte facilmente.

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	Pres a (Morsetto), Profondità di innesto: 8 mm, Profondità: 37.5 mm
N. d'ordine	<a href="#">0388600000</a>
Tipo	STB 35 IH/GR
GTIN (EAN)	4008190140656
CPZ	50 Pieza

## Dati tecnici

## Omologazioni

ROHS	Conforme
------	----------

## Dimensioni e pesi

Profondità	37.5 mm	Profondità (pollici)	1.4764 inch
Larghezza	7.2 mm	Larghezza (pollici)	0.2835 inch
Peso netto	2.36 g		

## Temperature

Temperatura di magazzinaggio	-25 °C...55 °C	Temperatura ambiente	-50 °C...55 °C
Temperatura d'esercizio continuo, min.	-50 °C	Temperatura d'esercizio continuo, max.	100 °C

## Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme con esenzione
Esenzione RoHS (se applicabile/nota)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	dce63e23-eea1-4eaa-9071-1c98fc8fa2ea

## Altri dati tecnici

Tipo di fissaggio	se avvitato	Esecuzione a prova di esplosione	No
Tipo di montaggio	se avvitato		

## Dati caratteristici del sistema

Versione	per guide di supporto
----------	-----------------------

## Dati dei materiali

Materiale di base	PA 66	Colori	grigio
Classe d'infiammabilità UL 94	V-2		

## Dimensioni

Profondità di innesto	8 mm
-----------------------	------

## Classificazioni

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		