

Illustrazione del prodotto

Come accessori per il nostro ampio portafoglio di morsettiere fusibili, offriamo anche i collegamenti fusibili coordinati. La gamma comprende fusibili di protezione degli apparecchi (in miniatura) da 5x20 mm fino a 10x38 mm, collegamenti per fusibili da E 14 a E 18, nonché fusibili per autoveicoli e interruttori automatici. Gli anelli di misura per i portafusibili completano il portafoglio complessivo.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Fusibile a filo sottile, Rapido, 0.25 A, G-Si. 5 x 20
N. d'ordine	0430500000
Tipo	G 20/0.25A/F
GTIN (EAN)	4008 19015399 1
CPZ	10 Pieza

Dati tecnici

Omologazioni

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensioni e pesi

Profondità	5 mm	Profondità (pollici)	0.1968 inch
Posizione verticale	20 mm	Altezza (pollici)	0.7874 inch
Larghezza	5 mm	Larghezza (pollici)	0.1968 inch
Peso netto	0.9 g		

Temperature

Temperatura ambiente	-5 °C...40 °C
----------------------	---------------

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

Dati caratteristici del sistema

Versione	Accessori per fusibili
----------	------------------------

Dati dei materiali

Colori	Grigio chiaro
--------	---------------

Dati dimensionamento

Tensione nominale	250 V	Corrente nominale	0.25 A
-------------------	-------	-------------------	--------

Classificazioni

ETIM 8.0	EC002704	ETIM 9.0	EC002704
ETIM 10.0	EC002704	ECLASS 14.0	27-14-20-01
ECLASS 15.0	27-14-20-01		