


H50,0/36 OLIV**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



- pezzi sciolti in bustine di polietilene
- Codice colori Weidmüller
- Codice colori DIN

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Terminali, Standard, 26 mm, 20 mm, verde oliva
N. d'ordine	0444200000
Tipo	H50,0/36 OLIV
GTIN (EAN)	4008 1901 10284
CPZ	50 Pieza
Imballaggio	sfuso

Dati tecnici

Omologazioni

Omologazioni



ROHS Conforme

UL File Number Search [Sito web UL](#)

N° Certificato (cULus) E499744

Dimensioni e pesi

Peso netto 2.8 g

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS Conforme senza esenzione

REACH SVHC No SVHC superiori a 0,1 wt%

Dati tecnici

Descrizione articolo	Terminali con collare isolante, colore verde oliva	Versione	Standard
----------------------	--	----------	----------

Terminali

Diametro della superficie di contatto (D1)	10.3 mm	Lunghezza della superficie di contatto (L2)	20 mm
Diametro del collare (D2)	15 mm	Spessore del collare isolante (S2)	0.5 mm
L1 in mm	36.00 mm	Sezione di collegamento cavo AWG, max.	AWG 1
Spessore della bussola in metallo (S1)	0.3 mm	Lunghezza di spellatura	26 mm
Sezione di collegamento cavo	50 mm ²	Colore	Weidmueller

Classificazioni

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

Disegno

