## **IS 4 DIN 6911**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





Chiave esagonale con impugnatura trasversale in plastica di qualità

- superficie ricoperta in nickel
- in acciaio al cromo-vanadio
- prodotta a norma DIN 6911
- adatta alle viti secondo DIN 6912

### Dati generali per l'ordinazione

Versione	Cacciavite, a puntale
N. d'ordine	<u>0485100000</u>
Tipo	IS 4 DIN 6911
GTIN (EAN)	4008190117429
CPZ	1 Pieza



## **IS 4 DIN 6911**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

4

2

## Dati tecnici

	-	-	
Dimen	SIO	nı e	pesi

Stato conformità RoHS

Lunghezza della lama

ECLASS 15.0

Larghezza	80 mm	Larghezza (pollici)	3.1496 inch
Peso netto	23.76 g		
Conformità ambier	ntale del prodotto		

Non interessato

Lead 7439-92-1

Maschio

21-04-02-27

60 mm

# REACH SVHC Dati tecnici

Descrizione articolo	Chiave esagonale con	Versione	Impugnatura a T
	impugnatura trasversale e		
	norno Cr 1		

#### **PW63 Manutenzione-Utensile avvitatore**

Classificazioni					
ETIM 6.0	EC000818	ETIM 7.0	EC000818		
ETIM 8.0	EC000818	ETIM 9.0	EC000818		
ETIM 10.0	EC000818	ECLASS 9.0	21-04-02-27		
ECLASS 9.1	21-01-90-90	ECLASS 10.0	21-04-02-27		
ECLASS 11.0	21-04-02-27	ECLASS 12.0	21-04-02-27		
FCLASS 13.0	21-04-02-27	FCI ΔSS 14 0	21-04-02-27		

Grandezza