



Chiave esagonale con impugnatura trasversale in plastica  
di qualità

- superficie ricoperta in nickel
- in acciaio al cromo-vanadio
- prodotta a norma DIN 6911
- adatta alle viti secondo DIN 6912

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	Cacciavite, a puntale
N. d'ordine	<a href="#">0485100000</a>
Tipo	IS 4 DIN 6911
GTIN (EAN)	4008190117429
CPZ	1 Pieza

**Dati tecnici**[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Dimensioni e pesi**

Larghezza	80 mm	Larghezza (pollici)	3.1496 inch
Peso netto	23.76 g		

**Conformità ambientale del prodotto**

Stato conformità RoHS	Non interessato
REACH SVHC	Lead 7439-92-1

**Dati tecnici**

Descrizione articolo	Chiave esagonale con impugnatura trasversale e perno Gr.4	Versione	Impugnatura a T
----------------------	---	----------	-----------------

**PW63 Manutenzione-Utensile avvitatore**

Forma	Maschio	Grandezza	4
Lunghezza della lama	60 mm		

**Classificazioni**

ETIM 8.0	EC000818	ETIM 9.0	EC000818
ETIM 10.0	EC000818	ECLASS 14.0	21-04-02-27
ECLASS 15.0	21-04-02-27		