


ADP 3/HP3 1M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Illustrazione del prodotto**Come da figura**

I nostri sistemi per la protezione da contatto garantiscono una maggiore sicurezza nel vostro armadio. Essi forniscono protezione contro le scosse elettriche causate da un contatto accidentale con parti in tensione a causa del funzionamento o dei guasti.

Dati generali per l'ordinazione

| | |
|-------------|---|
| Versione | Serie SAK, Profilo di copertura, trasparente, 1000 mm |
| N. d'ordine | 0485400000 |
| Tipo | ADP 3/HP3 1M |
| GTIN (EAN) | 4008190023928 |
| CPZ | 1 M |

ADP 3/HP3 1M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici**Omologazioni**

ROHS Conforme

Dimensioni e pesi

| | | | |
|---------------------|---------|----------------------|-------------|
| Profondità | 89 mm | Profondità (pollici) | 3.5039 inch |
| Posizione verticale | 34.5 mm | Altezza (pollici) | 1.3583 inch |
| Larghezza | 1000 mm | Larghezza (pollici) | 39.37 inch |
| Peso netto | 287 g | | |

Temperature

| | | | |
|--|----------------|--|---------------|
| Temperatura di magazzinaggio | -25 °C...55 °C | Temperatura ambiente | -5 °C...40 °C |
| Temperatura d'esercizio continuo, min. | -50 °C | Temperatura d'esercizio continuo, max. | 100 °C |

Conformità ambientale del prodotto

| | |
|-----------------------|-----------------------------|
| Stato conformità RoHS | Conforme senza esenzione |
| REACH SVHC | No SVHC superiori a 0,1 wt% |

Altri dati tecnici

| | | | |
|------------|----|-------------------------|-------------------|
| bloccabile | Si | Istruzioni di montaggio | Montaggio diretto |
|------------|----|-------------------------|-------------------|

Dati caratteristici del sistema

| | |
|----------|----------------------|
| Versione | Piastra di copertura |
|----------|----------------------|

Dati dei materiali

| | | | |
|-------------------------------|-----|--------|-------------|
| Materiale di base | PVC | Colori | trasparente |
| Classe d'infiammabilità UL 94 | V-2 | | |

Generale

| | |
|-------------------------|-------------------|
| Istruzioni di montaggio | Montaggio diretto |
|-------------------------|-------------------|

Classificazioni


| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC002848 | ETIM 7.0 | EC002848 |
| ETIM 8.0 | EC002848 | ETIM 9.0 | EC002848 |
| ETIM 10.0 | EC002848 | ECLASS 9.0 | 27-14-11-92 |
| ECLASS 9.1 | 27-14-11-92 | ECLASS 10.0 | 27-14-11-92 |
| ECLASS 11.0 | 27-14-11-92 | ECLASS 12.0 | 27-14-11-92 |
| ECLASS 13.0 | 27-25-03-90 | ECLASS 14.0 | 27-25-03-90 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-03-90 | | |

ADP 3/HP3 1M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Disegni

www.weidmueller.com



ADP 3/HP3 1M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessori**Dati generali per l'ordinazione**

| Tipo | HP 3 ADP3 | Versione |
|-------------|----------------------------|--|
| N. d'ordine | 0485760000 | Parete di separazione e terminale per morsetti, beige, Posizione |
| GTIN (EAN) | 4008190030254 | verticale: 82 mm, Larghezza: 3 mm, V-2, PA 66 |
| CPZ | 20 ST | |
| Tipo | HP 4 ADP3 | Versione |
| N. d'ordine | 0485860000 | Parete di separazione e terminale per morsetti, beige, Posizione |
| GTIN (EAN) | 4008190151096 | verticale: 82 mm, Larghezza: 3 mm, V-2, PA 66 |
| CPZ | 20 ST | |