

**Simile alla figura**

Oltre ai pressavi per una vasta gamma di applicazioni, l'offerta comprende anche spine di collegamento, elementi di compensazione della pressione, adattatori e rispettivi accessori quali controdadi, anelli di tenuta, rondelle piatte e rondelle di terra.

**Dati generali per l'ordinazione**

|             |  |
|-------------|--|
| Versione    | VPK (tappo filettato in plastica), Tappi di chiusura, in stato chiuso, PG 42, 10 mm, IP65, Polyamid 6 (PA6 - GF30) |
| N. d'ordine | <a href="#">0501360000</a>   |
| Tipo        | VP 42-K54  |
| GTIN (EAN)  | 4008190020293  |
| CPZ         | 5 Pieza  |

## Dati tecnici

## Omologazioni

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

## Dimensioni e pesi

|                             |       |                             |             |
|-----------------------------|-------|-----------------------------|-------------|
| Posizione verticale         | 4 mm  | Altezza (pollici)           | 0.1575 inch |
| Lunghezza                   | 14 mm | Lunghezza (pollici)         | 0.5512 inch |
| Diametro                    | 54 mm | Spessore della parete, min. | 0.5 mm      |
| Spessore della parete, max. | 9 mm  | Peso netto                  | 15.9 g      |

## Temperature

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Temperatura d'esercizio | -40 °C...100 °C |
|-------------------------|-----------------|

## Conformità ambientale del prodotto

|                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| Stato conformità RoHS | Conforme senza esenzione    |
| REACH SVHC            | No SVHC superiori a 0,1 wt% |

## Dati Generali

|  |                         |   |          |
|--|-------------------------|---|----------|
| Diametro testa                           | 62.00 mm                | Grado di protezione con guarnizione filettata ad anello | IP65     |
| Classe d'infiammabilità UL 94            | V-2                     | Campo delle temperature di impiego, max.                | 100 °C   |
| Campo delle temperature di impiego, min. | -40 °C                  | Alogeni   | No       |
| Grado di protezione                      | IP54                    | Pressacavo  | PG       |
| Materiale di base                        | Polyamid 6 (PA6 - GF30) | Diametro della guarnizione ad anello                    | 54.00 mm |
| Filettatura (esterna)                    | PG 42                   | Lunghezza filettatura                                   | 10 mm    |

## Classificazioni

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000451    | ETIM 9.0    | EC000451    |
| ETIM 10.0   | EC000451    | ECLASS 14.0 | 27-14-08-05 |
| ECLASS 15.0 | 27-14-08-05 |             |             |

**Disegni**

