

Illustrazione del prodotto

I nostri sistemi per la protezione da contatto garantiscono una maggiore sicurezza nel vostro armadio. Essi forniscono protezione contro le scosse elettriche causate da un contatto accidentale con parti in tensione a causa del funzionamento o dei guasti.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Calotta di copertura (morsetto), poliammide 66
N. d'ordine	0502960000
Tipo	IK 16/ZB16 GG
GTIN (EAN)	4008190113438
CPZ	50 Pieza

Dati tecnici

Omologazioni

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensioni e pesi

Profondità	20 mm	Profondità (pollici)	0.7874 inch
Posizione verticale	19 mm	Altezza (pollici)	0.748 inch
Larghezza	9 mm	Larghezza (pollici)	0.3543 inch
Peso netto	1.18 g		

Temperature

Temperatura ambiente	-5 °C...40 °C	Temperatura d'esercizio continuo, min.	-50 °C
Temperatura d'esercizio continuo, max.	100 °C		

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

Dati caratteristici del sistema

Versione	per barra colletttrice 10 x 3 mm
----------	----------------------------------

Dati dei materiali

Materiale di base	poliammide 66	Materiale isolante	PA
Colori	argento	Classe d'infiammabilità UL 94	V-2

Dati dimensionamento

Grado di lordura	3
------------------	---

Dimensioni

Sfalsamento TS 35	39 mm
-------------------	-------

Generale

Campo delle temperature di impiego, max.	100 °C
--	--------

Conduttori allacciabili (collegamento di dimensionamento)

Numero di collegamenti	1
------------------------	---

Classificazioni

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		