



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## Illustrazione del prodotto







Le guide DIN in acciaio sono le più diffuse sul mercato. Le guide DIN in metallo hanno la più bassa protezione dai cortocircuiti, simile all'acciaio inossidabile.

### Dati generali per l'ordinazione

Versione	Guida di supporto, Accessori, acciaio, zincato gla- vanicamente e passivato, Larghezza: 2000 mm, Posizione verticale: 15 mm, Profondità: 5.5 mm
N. d'ordine	<u>0514200000</u>
Tipo	TS 15X5 2M/ST/ZN
GTIN (EAN)	4008190172428
CPZ	10 M





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

78.74 inch

2

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Dati tecnici

Omologazioni			
ROHS	Conforme		
Dimensioni e pesi			
Profondità	5.5 mm	Profondità (pollici)	0.2165 inch
Posizione verticale	15 mm	Altezza (pollici)	0.5906 inch

Larghezza (pollici)

### **Temperature**

Larghezza

Peso netto

Temperatura ambiente	-5 °C 40 °C

2000 mm

155.5 g

### Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

### Guide di supporto

Istruzioni di montaggio	Montaggio diretto	
Norme	DIN EN 60715	
Superficie	zincato glavanicamente e passivato	
Spessore	1.00 mm	
Materiale di base	acciaio	
Lunghezza della guida	min.	0 mm
	nominale	2000 mm
	max.	2000 mm
Corrente di tenuta di breve durata al secondo a norma IEC 60947-7-2	1.2 kA	
Guida di montaggio pre-forata	No	
Larghezza intaglio		
Resistenza al cortocircuito conforme ai cavi E-Cu	10.00 mm <sup>2</sup>	
Distanza foro, centrale	0 mm	
Distanza intaglio		
Lunghezza intaglio		

### Classificazioni

ETIM 6.0	EC001285	ETIM 7.0	EC001285
ETIM 8.0	EC001285	ETIM 9.0	EC001285
ETIM 10.0	EC001285	ECLASS 9.0	27-40-06-02
ECLASS 9.1	27-40-06-02	ECLASS 10.0	27-40-06-02
ECLASS 11.0	27-40-06-02	ECLASS 12.0	27-40-06-02
ECLASS 13.0	27-40-06-02	ECLASS 14.0	27-40-06-02
ECLASS 15.0	27-40-06-02		

Versione catalogo / Disegni






Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Disegni





#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Accessori

#### Terminale di fissaggio









Per garantire un posizionamento sicuro e durevole sulla guida di supporto ed evitare uno spostamento, Weidmüller fornisce terminali di fissaggio. Sono disponibili esecuzioni con vite e senza vite. Sui terminali di fissaggio è possibile applicare delle siglature, anche per cartellini di gruppo, oltre che alloggiare le spine di prova.

#### Dati generali per l'ordinazione

Tipo EW 15 Versione

N. d'ordine 0382860000 Terminale di

GTIN (EAN) 4008190187804 CPZ 50 ST Terminale di fissaggio, beige, TS 15, V-2, poliammide 66, Larghezza:

10 mm, 100 °C

#### Accessori



Gli accessori completi del portafoglio Klippon® Connect sono perfettamente allineati fino all'ultimo dettaglio. Ciò facilita il montaggio rispettando le norme richieste

### Dati generali per l'ordinazione

Tipo SO SH1 Version

N. d'ordine 0401460000 Supporto per barra collettrice, grigio, 100 °C, Larghezza: 24.5 mm,

GTIN (EAN) 4008190188092 V-2, poliammide 66, se avvitato

CPZ 20 ST

### Terminale di fissaggio









Per garantire un posizionamento sicuro e durevole sulla guida di supporto ed evitare uno spostamento, Weidmüller fornisce terminali di fissaggio. Sono disponibili esecuzioni con vite e senza vite. Sui terminali di fissaggio è possibile applicare delle siglature, anche per cartellini di gruppo, oltre che alloggiare le spine di prova.

### Dati generali per l'ordinazione

Tipo EW 15/2 Versione

N. d'ordine 1071900000 Terminale di fissaggio, Beige scuro, TS 15, HB, Plastica, Larghezza: 8

GTIN (EAN) 4008190462949 mm, 100 °C

CPZ 50 ST

Data di creazione 04.11.2025 02:09:16 MEZ

Versione catalogo / Disegni 4





### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# **Accessori**

Tipo	ZEW 15	Versione
N. d'ordine	<u>7920340000</u>	Terminale di fissaggio, beige, TS 15, V-2, Plastica, Larghezza: 5 mm,
GTIN (EAN)	4032248238910	120 °C
CPZ	20 ST	

### Supporto di montaggio



Offriamo un ampio portafoglio di supporti di montaggio per una facile manipolazione e integrazione dei nostri prodotti. Dai vari utensili, ai manicotti isolanti, alle viti, i nostri componenti sono abbinati l'uno all'altro fino all'ultimo dettaglio e facilitano così il montaggio nel rispetto delle rispettive norme e disposizioni di protezione.

### Dati generali per l'ordinazione

BFSC M4X6 MS	Versione
<u>0136300000</u>	Vite di fissaggio (Morsetto), 4.00 mm, Ottone, Profondità: 7 mm,
4008190177713	Larghezza: 7 mm, Posizione verticale: 6 mm
50 ST	
BFSC M4X6	Versione
BFSC M4X6 0149700000	Versione Vite di fissaggio (Morsetto), 4.00 mm, acciaio, Profondità: 7 mm,
	<u>0136300000</u> 4008190177713

Data di creazione 04.11.2025 02:09:16 MEZ

Versione catalogo / Disegni