

TS 32X15/LL 2M/ST/ZN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Le guide DIN in acciaio sono le più diffuse sul mercato.
Le guide DIN in metallo hanno la più bassa protezione dai cortocircuiti, simile all'acciaio inossidabile.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Guida di supporto, Accessori, acciaio, zincato galvanicamente e passivato, Larghezza: 2000 mm, Posizione verticale: 33 mm, Profondità: 15 mm
N. d'ordine	0514400000
Tipo	TS 32X15/LL 2M/ST/ZN
GTIN (EAN)	4008190086152
CPZ	20 M

TS 32X15/LL 2M/ST/ZN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technical data**Omologazioni**

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensioni e pesi

Profondità	15 mm	Profondità (pollici)	0.5906 inch
Posizione verticale	33 mm	Altezza (pollici)	1.2992 inch
Larghezza	2000 mm	Larghezza (pollici)	78.74 inch
Peso netto	667 g		

Temperature

Temperatura ambiente	-5 °C...40 °C
----------------------	---------------

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

Guide di supporto

Diametro foro di equipaggiamento (D)	5.2 mm						
Istruzioni di montaggio	Montaggio diretto						
Norme	DIN EN 60715						
Superficie	zincato galvanicamente e passivato						
Spessore	1.50 mm						
Materiale di base	acciaio						
Lunghezza della guida	<table border="1"> <tr> <td>min.</td> <td>0 mm</td> </tr> <tr> <td>nominale</td> <td>2000 mm</td> </tr> <tr> <td>max.</td> <td>2000 mm</td> </tr> </table>	min.	0 mm	nominale	2000 mm	max.	2000 mm
min.	0 mm						
nominale	2000 mm						
max.	2000 mm						
Foro, sfinestrato	Sì						
Lunghezza intaglio	25.00 mm						
Distanza intaglio	11.00 mm						
Corrente di tenuta di breve durata al secondo a norma IEC 60947-7-2	4.2 kA						
Larghezza intaglio	5.20 mm						
Guida di montaggio pre-forata	Sì						
Lunghezza intaglio							
Resistenza al cortocircuito conforme ai cavi E-Cu	35.00 mm ²						
Diametro foro	5.20 mm						
Distanza foro, centrale	36 mm						
Distanza intaglio							
Lunghezza intaglio							



Classificazioni

ETIM 8.0	EC001285	ETIM 9.0	EC001285
ETIM 10.0	EC001285	ECLASS 14.0	27-40-06-02
ECLASS 15.0	27-40-06-02		

TS 32X15/LL 2M/ST/ZN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Drawings**Illustrazione del prodotto**

Come da figura

TS 32X15/LL 2M/ST/ZN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessories**Supporto per binario di montaggio****Dati generali per l'ordinazione**

Tipo	TST 2/M6	Versione
N. d'ordine	0101700000	Piede di montaggio per guida di supporto, argento, acciaio, M 6,
GTIN (EAN)	4008190069254	Larghezza: 18 mm
CPZ	10 ST	

Supporto di montaggio

Offriamo un ampio portafoglio di supporti di montaggio per una facile manipolazione e integrazione dei nostri prodotti. Dai vari utensili, ai manicotti isolanti, alle viti, i nostri componenti sono abbinati l'uno all'altro fino all'ultimo dettaglio e facilitano così il montaggio nel rispetto delle rispettive norme e disposizioni di protezione.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	SST 3 2M	Versione
N. d'ordine	0152700000	Accessori, Spina di bloccaggio
GTIN (EAN)	4008190126193	
CPZ	2 M	

Supporto per binario di montaggio**Dati generali per l'ordinazione**

Tipo	TSTW 6/M6	Versione
N. d'ordine	0164000000	Piede di montaggio per guida di supporto, argento, acciaio, M 6,
GTIN (EAN)	4008190095345	Larghezza: 18 mm
CPZ	10 ST	


TS 32X15/LL 2M/ST/ZN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Tipo	TSTW 5/M5	Versione
N. d'ordine	0178100000	Piede di montaggio per guida di supporto, argento, acciaio, M 5,
GTIN (EAN)	4008190059651	Larghezza: 18 mm
CPZ	10 ST	

Terminale di fissaggio

Per garantire un posizionamento sicuro e durevole sulla guida di supporto ed evitare uno spostamento, Weidmüller fornisce terminali di fissaggio. Sono disponibili esecuzioni con vite e senza vite. Sui terminali di fissaggio è possibile applicare delle siglature, anche per cartellini di gruppo, oltre che alloggiare le spine di prova.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	EWK 2	Versione
N. d'ordine	0199360000	Terminale di fissaggio, beige, TS 32, V-0, Wemid, Larghezza: 15 mm,
GTIN (EAN)	4008190023546	100 °C
CPZ	50 ST	
Tipo	EWK 1	Versione
N. d'ordine	0206160000	Terminale di fissaggio, beige, TS 32, V-0, Wemid, Larghezza: 9 mm,
GTIN (EAN)	4008190080020	100 °C
CPZ	50 ST	

Supporto di montaggio

Offriamo un ampio portafoglio di supporti di montaggio per una facile manipolazione e integrazione dei nostri prodotti. Dai vari utensili, ai manicotti isolanti, alle viti, i nostri componenti sono abbinati l'uno all'altro fino all'ultimo dettaglio e facilitano così il montaggio nel rispetto delle rispettive norme e disposizioni di protezione.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	FKSC M5X8 D9/SW2.5	Versione
N. d'ordine	0295900000	Serie SAK, Vite ad esagono incassato, Viti, Numero di poli: 1
GTIN (EAN)	4008190133337	
CPZ	50 ST	
Tipo	MB M6/M4 GR	Versione
N. d'ordine	0334900000	Dado scorrevole, M 6
GTIN (EAN)	4008190057602	
CPZ	20 ST	
Tipo	FKSC M6X12 D9/SW3	Versione
N. d'ordine	0353500000	Serie SAK, Vite ad esagono incassato, Viti, Numero di poli: 1
GTIN (EAN)	4008190139285	
CPZ	50 ST	

TS 32X15/LL 2M/ST/ZN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessories**Supporto per binario di montaggio****Dati generali per l'ordinazione**

Tipo	SH 2	Versione
N. d'ordine	0494920000	Supporto per barra collettrice, Giallo medio, 130 °C, Larghezza: 40
GTIN (EAN)	4008190007584	mm, V-O, KrG, se avvitato
CPZ	10 ST	

Terminale di fissaggio

Per garantire un posizionamento sicuro e durevole sulla guida di supporto ed evitare uno spostamento, Weidmüller fornisce terminali di fissaggio. Sono disponibili esecuzioni con vite e senza vite. Sui terminali di fissaggio è possibile applicare delle siglature, anche per cartellini di gruppo, oltre che alloggiare le spine di prova.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	EWK 1 ALT	Versione
N. d'ordine	0495160000	Terminale di fissaggio, beige, TS 32, V-2, poliammide 66, Larghezza:
GTIN (EAN)	4008190160777	8 mm, 100 °C
CPZ	50 ST	

Supporto di montaggio

Offriamo un ampio portafoglio di supporti di montaggio per una facile manipolazione e integrazione dei nostri prodotti. Dai vari utensili, ai manicotti isolanti, alle viti, i nostri componenti sono abbinati l'uno all'altro fino all'ultimo dettaglio e facilitano così il montaggio nel rispetto delle rispettive norme e disposizioni di protezione.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	MB M3/M5 CRM	Versione
N. d'ordine	0503500000	Dado scorrevole, M 5
GTIN (EAN)	4008190182083	
CPZ	20 ST	

TS 32X15/LL 2M/ST/ZN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Tipo	MB M5/M3 SW	Versione
N. d'ordine	0553400000	Dado scorrevole, M 5
GTIN (EAN)	4008190122263	
CPZ	20 ST	

Materiale di montaggio

Completare, ampliare e personalizzare: la perfetta integrazione per ogni applicazione
 Gli accessori di sistema, costantemente aggiornati, della nuova serie di custodie Klippon® TB consentono un semplice adattamento delle custodie alle esigenze specifiche delle diverse applicazioni.

Set di montaggio

I set di montaggio sono disponibili per un'installazione rapida e semplice di supporti per etichette di siglatura, portadocumenti e calotte antipioggia.

Il set di fissaggio delle etichette – SD consente l'installazione di un'etichetta ID (Trafolyte) in plastica o di una siglatura. Con l'ausilio di questo set, è possibile montare l'etichetta ID o la siglatura direttamente sul coperchio della custodia. Il set di fissaggio etichette è stato sviluppato in modo specifico per questo tipo di impiego. Soltanto con questo set di fissaggio è possibile impedire perdite all'interno della custodia o il danneggiamento dell'etichetta.

Il set di fissaggio universale – TPSD è stato sviluppato per consentire una installazione sicura e rapida, ad esempio, dei supporti per le etichette di siglatura, delle calotte antipioggia o dei portadocumenti. Utilizzando questo set di fissaggio, è possibile ridurre al minimo, o addirittura eliminare, il rischio di perdite.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	FKSC M6X8 D9/SW3	Versione
N. d'ordine	0642600000	Klippon TB (Terminal Box), Vite di montaggio, Materiale di base:
GTIN (EAN)	4008190058258	acciaio
CPZ	50 ST	

Supporto per binario di montaggio

TS 32X15/LL 2M/ST/ZN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessories**Dati generali per l'ordinazione**

Tipo	TST 2/M5	Versione
N. d'ordine	1286600000	Piede di montaggio per guida di supporto, argento, acciaio, M 5,
GTIN (EAN)	4008190144777	Larghezza: 18 mm
CPZ	10 ST	

Supporto di montaggio

Offriamo un ampio portafoglio di supporti di montaggio per una facile manipolazione e integrazione dei nostri prodotti. Dai vari utensili, ai manicotti isolanti, alle viti, i nostri componenti sono abbinati l'uno all'altro fino all'ultimo dettaglio e facilitano così il montaggio nel rispetto delle rispettive norme e disposizioni di protezione.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	FKSC M4X6 D8/SW2	Versione
N. d'ordine	1567480000	Serie SAK, Vite ad esagono incassato, Viti, Numero di poli: 1
GTIN (EAN)	4008190033491	
CPZ	100 ST	

Supporto per binario di montaggio**Dati generali per l'ordinazione**

Tipo	TSTW D 4.3	Versione
N. d'ordine	1610110000	Piede di montaggio per guida di supporto, argento, acciaio, without,
GTIN (EAN)	4008190185305	Larghezza: 18 mm
CPZ	10 ST	
Tipo	TSTW 5/M5 ZN	Versione
N. d'ordine	1779100000	Piede di montaggio per guida di supporto, argento, acciaio, M 5,
GTIN (EAN)	4032248169894	Larghezza: 18 mm
CPZ	10 ST	