

**Illustrazione del prodotto**

Come da figura

Le guide DIN in acciaio sono le più diffuse sul mercato.

Le guide DIN in metallo hanno la più bassa protezione dai cortocircuiti, simile all'acciaio inossidabile.

**Dati generali per l'ordinazione**

|             |   |
|-------------|---|
| Versione    | Guida di supporto, Accessori, acciaio, zincato galvanicamente e passivato, Larghezza: 1000 mm, Posizione verticale: 35 mm, Profondità: 7.5 mm |
| N. d'ordine | <a href="#">0514510000</a>  |
| Tipo        | TS 35X7.5/LL 1M/ST/ZN   |
| GTIN (EAN)  | 4008190116620   |
| CPZ         | 20 M  |

## TS 35X7.5/LL 1M/ST/ZN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Dati tecnici

## Omologazioni

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

## Dimensioni e pesi

|                     |          |                      |             |
|---------------------|----------|----------------------|-------------|
| Profondità          | 7.5 mm   | Profondità (pollici) | 0.2953 inch |
| Posizione verticale | 35 mm    | Altezza (pollici)    | 1.378 inch  |
| Larghezza           | 1000 mm  | Larghezza (pollici)  | 39.37 inch  |
| Peso netto          | 260.74 g |                      |             |

## Temperature

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Temperatura ambiente | -5 °C...40 °C |
|----------------------|---------------|

## Conformità ambientale del prodotto

|                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| Stato conformità RoHS | Conforme senza esenzione    |
| REACH SVHC            | No SVHC superiori a 0,1 wt% |


## Guide di supporto

|   |   |
|---|---|
| Diametro foro di equipaggiamento (D)                                | 5.2 mm  |
| Istruzioni di montaggio   | Montaggio diretto                             |
| Norme   | DIN EN 60715                                  |
| Superficie  | zincato galvanicamente e passivato            |
| Spessore  | 1.00 mm                                       |
| Materiale di base   | acciaio                                       |
| Lunghezza della guida   | min. 0 mm<br>nominale 1000 mm<br>max. 1000 mm |
| Foro, sfinestrato   | Sì  |
| Lunghezza intaglio  | 25.00 mm                                      |
| Distanza intaglio   | 11.00 mm                                      |
| Corrente di tenuta di breve durata al secondo a norma IEC 60947-7-2 | 1.92 kA                                       |
| Larghezza intaglio  | 5.20 mm                                       |
| Guida di montaggio pre-forata                                       | Sì  |
| Larghezza intaglio  |   |
| Resistenza al cortocircuito conforme ai cavi E-Cu                   | 16.00 mm <sup>2</sup>                         |
| Diametro foro   | 5.20 mm                                       |
| Distanza foro, centrale   | 36 mm   |
| Distanza intaglio   |   |
| Lunghezza intaglio  |   |


## Classificazioni

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001285    | ETIM 9.0    | EC001285    |
| ETIM 10.0   | EC001285    | ECLASS 14.0 | 27-40-06-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-40-06-02 |             |             |

**Illustrazione del prodotto**



Come da figura



## TS 35X7.5/LL 1M/ST/ZN

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Accessori

### Terminale di fissaggio



Per garantire un posizionamento sicuro e durevole sulla guida di supporto ed evitare uno spostamento, Weidmüller fornisce terminali di fissaggio. Sono disponibili esecuzioni con vite e senza vite. Sui terminali di fissaggio è possibile applicare delle siglature, anche per cartellini di gruppo, oltre che alloggiare le spine di prova.

### Dati generali per l'ordinazione

|             |                            |   |
|-------------|----------------------------|---|
| Tipo        | WEW 35/1                   | Versione  |
| N. d'ordine | <a href="#">1059000000</a> | Terminale di fissaggio, Beige scuro, TS 35, V-2, Wemid, Larghezza: 12 |
| GTIN (EAN)  | 4008190172282              | mm, 100 °C  |
| CPZ         | 50 ST                      |   |
| Tipo        | WEW 35/2                   | Versione  |
| N. d'ordine | <a href="#">1061200000</a> | Terminale di fissaggio, Beige scuro, TS 35, HB, Wemid, Larghezza: 8   |
| GTIN (EAN)  | 4008190030230              | mm, 100 °C  |
| CPZ         | 50 ST                      |   |
| Tipo        | ZEW 35                     | Versione  |
| N. d'ordine | <a href="#">9540000000</a> | Terminale di fissaggio, Beige scuro, TS 35, V-2, Wemid, Larghezza: 6  |
| GTIN (EAN)  | 4008190956264              | mm, 100 °C  |
| CPZ         | 20 ST                      |   |
| Tipo        | ZEW 35/2                   | Versione  |
| N. d'ordine | <a href="#">8630740000</a> | Terminale di fissaggio, Beige scuro, TS 35, V-2, Wemid, Larghezza: 8  |
| GTIN (EAN)  | 4032248348916              | mm, 100 °C  |
| CPZ         | 20 ST                      |   |
| Tipo        | EW 35                      | Versione  |
| N. d'ordine | <a href="#">0383560000</a> | Terminale di fissaggio, beige, TS 35, V-2, Wemid, Larghezza: 8.5 mm,  |
| GTIN (EAN)  | 4008190181314              | 100 °C  |
| CPZ         | 50 ST                      |   |
| Tipo        | EW 35 GR 7032              | Versione  |
| N. d'ordine | <a href="#">0383530000</a> | Terminale di fissaggio, grigio, TS 35, V-0, Wemid, Larghezza: 9 mm,   |
| GTIN (EAN)  | 4008190027322              | 120 °C  |
| CPZ         | 50 ST                      |   |
| Tipo        | EW 35/SCHA/M3              | Versione  |
| N. d'ordine | <a href="#">0258660000</a> | Terminale di fissaggio, beige, TS 35, V-2, Wemid, Larghezza: 16.5     |
| GTIN (EAN)  | 4008190033477              | mm, 100 °C  |
| CPZ         | 20 ST                      |   |

### Supporto per binario di montaggio



## TS 35X7.5/LL 1M/ST/ZN

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany


www.weidmueller.com

## Accessori

### Dati generali per l'ordinazione

|             |                            |  |
|-------------|----------------------------|--|
| Tipo        | TST 2/M5                   | Versione   |
| N. d'ordine | <a href="#">1286600000</a> | Piede di montaggio per guida di supporto, argento, acciaio, M 5,     |
| GTIN (EAN)  | 4008190144777              | Larghezza: 18 mm   |
| CPZ         | 10 ST                      |  |
| Tipo        | TST 2/M6                   | Versione   |
| N. d'ordine | <a href="#">0101700000</a> | Piede di montaggio per guida di supporto, argento, acciaio, M 6,     |
| GTIN (EAN)  | 4008190069254              | Larghezza: 18 mm   |
| CPZ         | 10 ST                      |  |
| Tipo        | TSTW 5/M5                  | Versione   |
| N. d'ordine | <a href="#">0178100000</a> | Piede di montaggio per guida di supporto, argento, acciaio, M 5,     |
| GTIN (EAN)  | 4008190059651              | Larghezza: 18 mm   |
| CPZ         | 10 ST                      |  |
| Tipo        | TSTW 5/M5 ZN               | Versione   |
| N. d'ordine | <a href="#">1779100000</a> | Piede di montaggio per guida di supporto, argento, acciaio, M 5,     |
| GTIN (EAN)  | 4032248169894              | Larghezza: 18 mm   |
| CPZ         | 10 ST                      |  |
| Tipo        | TSTW 6/M6                  | Versione   |
| N. d'ordine | <a href="#">0164000000</a> | Piede di montaggio per guida di supporto, argento, acciaio, M 6,     |
| GTIN (EAN)  | 4008190095345              | Larghezza: 18 mm   |
| CPZ         | 10 ST                      |  |
| Tipo        | TSTW D 4.3                 | Versione   |
| N. d'ordine | <a href="#">1610110000</a> | Piede di montaggio per guida di supporto, argento, acciaio, without, |
| GTIN (EAN)  | 4008190185305              | Larghezza: 18 mm   |
| CPZ         | 10 ST                      |  |

### Supporto di montaggio



Offriamo un ampio portafoglio di supporti di montaggio per una facile manipolazione e integrazione dei nostri prodotti. Dai vari utensili, ai manicotti isolanti, alle viti, i nostri componenti sono abbinati l'uno all'altro fino all'ultimo dettaglio e facilitano così il montaggio nel rispetto delle rispettive norme e disposizioni di protezione.

### Dati generali per l'ordinazione

|             |                            |   |
|-------------|----------------------------|---|
| Tipo        | FKSC M4X6 D8/SW2           | Versione  |
| N. d'ordine | <a href="#">1567480000</a> | Serie SAK, Vite ad esagono incassato, Viti, Numero di poli: 1 |
| GTIN (EAN)  | 4008190033491              |   |
| CPZ         | 100 ST                     |   |
| Tipo        | FKSC M5X8 D9/SW2.5         | Versione  |
| N. d'ordine | <a href="#">0295900000</a> | Serie SAK, Vite ad esagono incassato, Viti, Numero di poli: 1 |
| GTIN (EAN)  | 4008190133337              |   |
| CPZ         | 50 ST                      |   |

**Materiale di montaggio**


Completare, ampliare e personalizzare: la perfetta integrazione per ogni applicazione

Gli accessori di sistema, costantemente aggiornati, della nuova serie di custodie Klippon® TB consentono un semplice adattamento delle custodie alle esigenze specifiche delle diverse applicazioni.

**Set di montaggio**


I set di montaggio sono disponibili per un'installazione rapida e semplice di supporti per etichette di siglatura, portadocumenti e calotte anti pioggia.

Il set di fissaggio delle etichette – SD consente l'installazione di un'etichetta ID (Trafolyte) in plastica o di una siglatura. Con l'ausilio di questo set, è possibile montare l'etichetta ID o la siglatura direttamente sul coperchio della custodia. Il set di fissaggio etichette è stato sviluppato in modo specifico per questo tipo di impiego. Soltanto con questo set di fissaggio è possibile impedire perdite all'interno della custodia o il danneggiamento dell'etichetta.

Il set di fissaggio universale – TPSD è stato sviluppato per consentire una installazione sicura e rapida, ad esempio, dei supporti per le etichette di siglatura, delle calotte anti pioggia o dei portadocumenti. Utilizzando questo set di fissaggio, è possibile ridurre al minimo, o addirittura eliminare, il rischio di perdite.

**Dati generali per l'ordinazione**

|             |                            |  |
|-------------|----------------------------|--|
| Tipo        | FKSC M6X8 D9/SW3           | Versione   |
| N. d'ordine | <a href="#">0642600000</a> | Klippon TB (Terminal Box), Vite di montaggio, Materiale di base: |
| GTIN (EAN)  | 4008190058258              | acciaio  |
| CPZ         | 50 ST                      |  |

**Supporto di montaggio**


Offriamo un ampio portafoglio di supporti di montaggio per una facile manipolazione e integrazione dei nostri prodotti. Dai vari utensili, ai manicotti isolanti, alle viti, i nostri componenti sono abbinati l'uno all'altro fino all'ultimo dettaglio e facilitano così il montaggio nel rispetto delle rispettive norme e disposizioni di protezione.

**Dati generali per l'ordinazione**

|             |                            |   |
|-------------|----------------------------|---|
| Tipo        | FKSC M6X12 D9/SW3          | Versione  |
| N. d'ordine | <a href="#">0353500000</a> | Serie SAK, Vite ad esagono incassato, Viti, Numero di poli: 1 |
| GTIN (EAN)  | 4008190139285              |   |
| CPZ         | 50 ST                      |   |

## Accessori


### Supporto per binario di montaggio



#### Dati generali per l'ordinazione

|             |                            |  |  |
|-------------|----------------------------|--|--|
| Tipo        | SH 2                       | Versione   |  |
| N. d'ordine | <a href="#">0494920000</a> | Supporto per barra collettore, Giallo medio, 130 °C, Larghezza: 40 |  |
| GTIN (EAN)  | 4008190007584              | mm, V-0, KrG, se avvitato  |  |
| CPZ         | 10 ST                      |  |  |

### Supporto di montaggio



Offriamo un ampio portafoglio di supporti di montaggio per una facile manipolazione e integrazione dei nostri prodotti. Dai vari utensili, ai manicotti isolanti, alle viti, i nostri componenti sono abbinati l'uno all'altro fino all'ultimo dettaglio e facilitano così il montaggio nel rispetto delle rispettive norme e disposizioni di protezione.

#### Dati generali per l'ordinazione

|             |                            |                               |  |
|-------------|----------------------------|-------------------------------|--|
| Tipo        | MOFU 35/LO/1               | Versione                      |  |
| N. d'ordine | <a href="#">0646260000</a> | Piede di montaggio (Morsetto) |  |
| GTIN (EAN)  | 4008190178574              |                               |  |
| CPZ         | 20 ST                      |                               |  |

## Accessori



Gli accessori completi del portafoglio Klippon® Connect sono perfettamente allineati fino all'ultimo dettaglio. Ciò facilita il montaggio rispettando le norme richieste

#### Dati generali per l'ordinazione

|             |                            |  |  |
|-------------|----------------------------|--|--|
| Tipo        | FM 4/TS35                  | Versione   |  |
| N. d'ordine | <a href="#">0687900000</a> | Piede di montaggio su guida di supporto, argento, acciaio, non |  |
| GTIN (EAN)  | 4008190086459              | rivestito, M 4, Larghezza: 14 mm                               |  |
| CPZ         | 40 ST                      |  |  |

## TS 35X7.5/LL 1M/ST/ZN

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

### Accessori

|             |                            |                                    |
|-------------|----------------------------|------------------------------------|
| Tipo        | WSH 1                      | Versione                           |
| N. d'ordine | <a href="#">1068700000</a> | Accessori, Portabarra, PA 66 GF 30 |
| GTIN (EAN)  | 4008190118389              |                                    |
| CPZ         | 10 ST                      |                                    |
| Tipo        | WSH 3/H/N                  | Versione                           |
| N. d'ordine | <a href="#">1715970000</a> | Accessori, Portabarra, Wemid       |
| GTIN (EAN)  | 4008190353100              |                                    |
| CPZ         | 10 ST                      |                                    |
| Tipo        | WSH 5                      | Versione                           |
| N. d'ordine | <a href="#">1080100000</a> | Accessori, Portabarra, Wemid       |
| GTIN (EAN)  | 4008190965143              |                                    |
| CPZ         | 10 ST                      |                                    |
| Tipo        | WSH 6                      | Versione                           |
| N. d'ordine | <a href="#">1080200000</a> | Accessori, Portabarra, Wemid       |
| GTIN (EAN)  | 4008190965150              |                                    |
| CPZ         | 10 ST                      |                                    |

### Terminali




I tappi terminali per le guide di montaggio proteggono dai bordi taglienti e chiudono visivamente l'estremità della guida di montaggio.

### Dati generali per l'ordinazione

|             |                            |  |
|-------------|----------------------------|--|
| Tipo        | TS END CAP 35X7.5          | Versione   |
| N. d'ordine | <a href="#">1283470000</a> | Coperchio morsetto, Beige scuro, polipropilene, Posizione verticale: |
| GTIN (EAN)  | 4050118078701              | 37.5 mm, Larghezza: 7 mm, Profondità: 9 mm, HB                       |
| CPZ         | 100 ST                     |  |

### Railsnapper



### Dati generali per l'ordinazione

|             |                            |   |
|-------------|----------------------------|---|
| Tipo        | FMC 5.2/1.0 BR             | Versione  |
| N. d'ordine | <a href="#">2968380000</a> | Perno del fusibile (Morsetto), acciaio, argento |
| GTIN (EAN)  | 4099986780897              |   |
| CPZ         | 50 ST                      |   |

**TS 35X7.5/LL 1M/ST/ZN**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Accessori**

|             |                            |   |  |
|-------------|----------------------------|---|--|
| Tipo        | FMC 5.2/1.0 SC             | Versione  |  |
| N. d'ordine | <a href="#">2920530000</a> | Perno del fusibile (Morsetto), acciaio, argento |  |
| GTIN (EAN)  | 4099986586499              |   |  |
| CPZ         | 50 ST                      |   |  |