

CLI MH 70 HSTR**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



I marcatori CLI M vengono inseriti sulle strisce di supporto CLI MH e fissati per mezzo di fascette serracavo. Questo sistema è particolarmente adatto a conduttori e cavi con grandi sezioni. Vantaggi:

- Marcatore combinato per cavi e tubi
- Una grandezza per tutti i diametri a partire da 16 mm²
- Possibilità di combinazioni illimitate
- Marcatori chiusi fissati in modo permanente
- Ottima leggibilità

Dati generali per l'ordinazione

| | |
|-------------|---|
| Versione | CableLine, Accessori, 10 - 317 mm, 70 x 11.3 mm, nero |
| N. d'ordine | 0524400000 |
| Tipo | CLI MH 70 HSTR |
| GTIN (EAN) | 4008190075057 |
| CPZ | 100 Pieza |

Dati tecnici

Omologazioni

| | |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

Dimensioni e pesi

| | | | |
|---------------------|---------|----------------------|-------------|
| Profondità | 3 mm | Profondità (pollici) | 0.1181 inch |
| Posizione verticale | 70 mm | Altezza (pollici) | 2.7559 inch |
| Larghezza | 11.3 mm | Larghezza (pollici) | 0.4449 inch |
| Peso netto | 0.81 g | | |

Temperature

| | |
|------------------------------------|--------------|
| Campo delle temperature di impiego | -30...100 °C |
|------------------------------------|--------------|

Conformità ambientale del prodotto

| | |
|-----------------------|-----------------------------|
| Stato conformità RoHS | Conforme senza esenzione |
| REACH SVHC | No SVHC superiori a 0,1 wt% |

Dati generali

| | | |
|---|--------------------------------|------------|
| Colore materiale secondo codice internazionale delle resistenze | 0 | |
| Tipo di stampa | Neutro | |
| Versione | esente da alogeni | |
| Larghezza | 11.3 mm | |
| Classe d'infiammabilità UL 94 | V-0 | |
| Campo delle temperature di impiego, max. | 100 °C | |
| Campo delle temperature di impiego, min. | -30 °C | |
| Colori | nero | |
| Materiale di base | poliammide 66 | |
| Numero di marcatori per unità di imballaggio | Forma di fornitura | Componente |
| Industrie consigliate | Processo, Macchine | |
| Numero di marcatori per combinazione | 1 Component part = Accessories | |
| Campo delle temperature di impiego | -30...100 °C | |

Segnafili e segnacavi

| | | | |
|---------------------------------------|---------------------|--|--------------------------|
| Sezione di collegamento cavo, max. | 500 mm ² | Sezione di collegamento cavo, min. | 16 mm ² |
| Diametro esterno del conduttore, max. | 317 mm | Diametro esterno del conduttore, min. | 10 mm |
| Diametro esterno conduttore | 10 - 317 mm | Sezione di collegamento dei conduttori | 16 - 500 mm ² |

Classificazioni

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001530 | ETIM 9.0 | EC001530 |
| ETIM 10.0 | EC001530 | ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-02 | | |

Disegni

Esempio d'uso

