


Illustrazione del prodotto

Diversamente dalle morsettiere con leva di sezionamento integrata, le nostre spine di sezionamento possono essere completamente staccate o rimosse dalla morsettiera e dalla rispettiva applicazione e offrono una soluzione alternativa flessibile ai nostri sezionatori standard.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Profilo isolante, Plastica, blu
N. d'ordine	0526780000
Tipo	ISPF QB75 BL
GTIN (EAN)	4008 190093 105
CPZ	10 Pieza
Stato consegna	In futuro questo articolo non sarà più disponibile.
Ultima data dell'ordine	2027-04-30T00:00:00+02:00
Prodotto alternativo	ISPF QB75 SW

Dati tecnici

Omologazioni

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensioni e pesi

Profondità	5.7 mm	Profondità (pollici)	0.2244 inch
Posizione verticale	465 mm	Altezza (pollici)	18.3071 inch
Larghezza	2.5 mm	Larghezza (pollici)	0.0984 inch
Peso netto	5.91 g		

Temperature

Temperatura ambiente	-5 °C...40 °C
----------------------	---------------

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

Altri dati tecnici

Tipo di fissaggio	innestato	Istruzioni di montaggio	Montaggio diretto
Esecuzione a prova di esplosione	No	Tipo di montaggio	innestato

Dati caratteristici del sistema

Versione	Profilo di copertura
----------	----------------------

Dati dei materiali

Materiale di base	Plastica	Colori	blu
-------------------	----------	--------	-----

Generale

Istruzioni di montaggio	Montaggio diretto
-------------------------	-------------------

Classificazioni

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		