


**CLI R 1 F. CLI C 1-3****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

La gamma CableLine di segnafili e segnacavi offre all'utilizzatore soluzioni per le più diverse applicazioni. Il campo d'impiego va dal conduttore più sottile al cavo di grande diametro esterno.

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	CableLine, Puntale di montaggio
N. d'ordine	<a href="#">0532100000</a>
Tipo	CLI R 1 F. CLI C 1-3
GTIN (EAN)	4008190092191
CPZ	20 Pieza

**CLI R 1 F. CLI C 1-3**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Dati tecnici****Dimensioni e pesi**

Profondità	2 mm
Posizione verticale	150 mm
Larghezza	2.5 mm
Peso netto	1.05 g

Profondità (pollici)	0.0787 inch
Altezza (pollici)	5.9055 inch
Larghezza (pollici)	0.0984 inch

**Temperature**

Campo delle temperature di impiego -30...80 °C

**Conformità ambientale del prodotto**

Stato conformità RoHS	Non interessato
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

**Dati generali**

Colore materiale secondo codice internazionale delle resistenze	6
Versione	MultiPack
Classe d'infiammabilità UL 94	V-0
Campo delle temperature di impiego, min.	-30 °C
Alogenici	Sì
Caratteri stampati	Numeri
Numero per rotolo	25

Tipo di stampa	Standard
Larghezza	2.5 mm
Campo delle temperature di impiego, max.	80 °C
Colori	blu
Materiale di base	POM
Industrie consigliate	Processo, Macchine
Campo delle temperature di impiego	-30...80 °C

**Segnafili e segnacavi**

Alogenici	Sì
Sezione di collegamento cavo, min.	1.5 mm <sup>2</sup>
Diametro esterno del conduttore, min.	2.5 mm
Sezione di collegamento dei conduttori	1.5 - 4 mm <sup>2</sup>

Sezione di collegamento cavo, max.	4 mm <sup>2</sup>
Diametro esterno del conduttore, max.	5 mm
Diametro esterno conduttore	2.5 - 5 mm

**Classificazioni**

ETIM 8.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530
ECLASS 15.0	27-28-11-02

ETIM 9.0	EC001530
ECLASS 14.0	27-28-11-02