


H6,0/20 SW**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



- pezzi sciolti in bustine di polietilene
- Codice colori Weidmüller
- Codice colori DIN
- altro codice colori

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Terminali, Standard, 14 mm, 12 mm, nero
N. d'ordine	0533500000
Tipo	H6,0/20 SW
GTIN (EAN)	4008 190183905
CPZ	100 Pieza
Imballaggio	sfuso

Dati tecnici

Omologazioni

Omologazioni

ROHS ConformeUL File Number Search [Sito web UL](#)N° Certificato (cULus) E499744

Dimensioni e pesi

Peso netto 0.36 g

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS Conforme senza esenzioneREACH SVHC No SVHC superiori a 0,1 wt%

Dati tecnici

Descrizione articolo	Terminali con collare isolante, colore nero	Versione	Standard
----------------------	---	----------	----------

Terminali

Diametro della superficie di contatto (D1)	3.5 mm	Lunghezza della superficie di contatto (L2)	12 mm
Diametro del collare (D2)	6.3 mm	Spessore del collare isolante (S2)	0.3 mm
L1 in mm	20.00 mm	Sezione di collegamento cavo AWG, max.	AWG 10
Spessore della bussola in metallo (S1)	0.2 mm	Lunghezza di spellatura	14 mm
Sezione di collegamento cavo	6 mm ²	Colore	Weidmueller

Classificazioni

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

Disegno

