



Diversamente dalle morsettiera con leva di sezionamento integrata, le nostre spine di sezionamento possono essere completamente staccate o rimosse dalla morsettiera e dalla rispettiva applicazione e offrono una soluzione alternativa flessibile ai nostri sezionatori standard.

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	Collegamento trasversale (Morsetto), se avvitato, grigio, 27 A, Numero di poli: 75, Passo in mm (P): 6.00, Isolato: No, Larghezza: 0.8 mm
N. d'ordine	<a href="#">0535200000</a>
Tipo	QB 75/6.2/15
GTIN (EAN)	4008190179168
CPZ	10 Pieza

**Dati tecnici****Omologazioni**

ROHS	Conforme
------	----------

**Dimensioni e pesi**

Profondità	17.5 mm	Profondità (pollici)	0.689 inch
Posizione verticale	461.3 mm	Altezza (pollici)	18.1614 inch
Larghezza	0.8 mm	Larghezza (pollici)	0.0315 inch
Peso netto	26.26 g		

**Temperature**

Temperatura di magazzinaggio	-25 °C...55 °C	Temperatura ambiente	-5 °C...40 °C
------------------------------	----------------	----------------------	---------------

**Conformità ambientale del prodotto**

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

**Altri dati tecnici**

Tipo di fissaggio	se avvitato	Istruzioni di montaggio	Montaggio diretto
Esecuzione a prova di esplosione	No		

**Dati caratteristici del sistema**

Versione	per ponticello di collegamento trasversale
----------	--

**Dati dei materiali**

Materiale di base	Rame	Colori	grigio
-------------------	------	--------	--------

**Dati dimensionamento**

Corrente nominale	27 A
-------------------	------

**Dimensioni**

Passo in mm (P)	6.00 mm
-----------------	---------

**Generale**

Numero di poli	75	Istruzioni di montaggio	Montaggio diretto
----------------	----	-------------------------	-------------------

**Classificazioni**

ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ETIM 10.0	EC000489	ECLASS 14.0	27-25-03-03
ECLASS 15.0	27-25-03-03		

## Accessori

### Spine di sezionamento



Diversamente dalle morsettiera con leva di sezionamento integrata, le nostre spine di sezionamento possono essere completamente staccate o rimosse dalla morsettiera e dalla rispettiva applicazione e offrono una soluzione alternativa flessibile ai nostri sezionatori standard.

### Dati generali per l'ordinazione

Tipo	ISPF QB75 SW	Versione
N. d'ordine	<a href="#">052670000</a>	Profilo isolante, Plastica, nero
GTIN (EAN)	4008190093723	
CPZ	10 ST	
Tipo	ISPF QB75 RT	Versione
N. d'ordine	<a href="#">052676000</a>	Profilo isolante, Plastica, rosso
GTIN (EAN)	4008190157821	
CPZ	10 ST	
Tipo	ISPF QB75 BL	Versione
N. d'ordine	<a href="#">052678000</a>	Profilo isolante, Plastica, blu
GTIN (EAN)	4008190093105	
CPZ	10 ST	