H0,75/10



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







Per conduttori da 0,25 - 6,0 mm² (AWG 24 - 10) Materiale E-Cu, zincato galvanicamente tolleranza secondo DIN 46228 parte 1

• Pezzi sciolti in bustina di polietilene

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Terminali, Standard, 10 mm, 10 mm, No
N. d'ordine	<u>0542500000</u>
Tipo	H0,75/10
GTIN (EAN)	4008190037482
CPZ	1000 Pieza
Imballaggio	sfuso



H0,75/10



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

2

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

|--|

Omologazioni



ROHS	Conforme	
UL File Number Search	Sito web UL	
N° Certificato (cULus)	E499744	

Dimensioni e pesi

Peso netto 0.06 g

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

Dati tecnici

Descrizione articolo	Terminali senza collare	Versione	Standard
	isolante		
	isolanie		

Terminali

Diametro della superficie di contatto	1.2 mm	Lunghezza della superficie di contatto	10 mm
(D1)		(L2)	
Diametro del collare (D2)	2.3 mm	L1 in mm	10.00 mm
Sezione di collegamento cavo AWG,	AWG 18	Lunghezza di spellatura	10 mm
max.			
Sezione di collegamento cavo	0.75 mm ²		

Classificazioni

ETIM 6.0	EC00005	ETIM 7.0	EC000005
ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 9.0	27-40-02-01
ECLASS 9.1	27-40-02-01	ECLASS 10.0	27-40-02-01
ECLASS 11.0	27-40-02-01	ECLASS 12.0	27-40-02-01
ECLASS 13.0	27-40-02-01	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

Versione catalogo / Disegni

Foglio dati

H0,75/10

Disegni



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

