


SH 3**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Offriamo un ampio portafoglio di supporti di montaggio per una facile manipolazione e integrazione dei nostri prodotti. Dai vari utensili, ai manicotti isolanti, alle viti, i nostri componenti sono abbinati l'uno all'altro fino all'ultimo dettaglio e facilitano così il montaggio nel rispetto delle rispettive norme e disposizioni di protezione.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Supporto per barra colletttrice, argento, 100 °C, Larghezza: 65 mm, V-2, poliammide 66
N. d'ordine	0556660000
Tipo	SH 3
GTIN (EAN)	4008190123086
CPZ	10 Pieza
Stato consegna	In futuro questo articolo non sarà più disponibile.
Ultima data dell'ordine	2027-04-30T00:00:00+02:00

Dati tecnici

Omologazioni

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensioni e pesi

Profondità	65 mm	Profondità (pollici)	2.5591 inch
Posizione verticale	15 mm	Altezza (pollici)	0.5906 inch
Larghezza	65 mm	Larghezza (pollici)	2.5591 inch
Peso netto	26.4 g		

Temperature

Temperatura ambiente	-50 °C...55 °C	Temperatura d'esercizio continuo, min.	-50 °C
Temperatura d'esercizio continuo, max.	100 °C		

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

Dati caratteristici del sistema

Versione	15 x 6 mm collegamento barra collettore
----------	---

Dati dei materiali

Materiale di base	poliammide 66	Superficie	tutti gli altri
Colori	argento	Classe d'infiammabilità UL 94	V-2

Generale

Numero di poli	3	Campo delle temperature di impiego, max.	100 °C
Superficie	tutti gli altri		

Conduttori allacciabili (collegamento di dimensionamento)

Tipo di collegamento	altro
----------------------	-------

Classificazioni

ETIM 8.0	EC001166	ETIM 9.0	EC001166
ETIM 10.0	EC001166	ECLASS 14.0	27-40-06-07
ECLASS 15.0	27-40-06-07		