

CLI RS 3 MDCLI C 02**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com

La gamma CableLine di segnafili e segnacavi offre all'utilizzatore soluzioni per le più diverse applicazioni. Il campo d'impiego va dal conduttore più sottile al cavo di grande diametro esterno.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	CableLine, Puntale di montaggio
N. d'ordine	0559200000
Tipo	CLI RS 3 MDCLI C 02
GTIN (EAN)	4008190108984
CPZ	1 Pieza

CLI RS 3 MDCLI C 02

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e pesi

Profondità	3 mm	Profondità (pollici)	0.1181 inch
Posizione verticale	100 mm	Altezza (pollici)	3.937 inch
Larghezza	3 mm	Larghezza (pollici)	0.1181 inch
Lunghezza	100 mm	Lunghezza (pollici)	3.937 inch
Peso netto	4.9 g		

Temperature

Campo delle temperature di impiego -30...80 °C

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Non interessato
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	70267faf-4457-48b8-92bf-2799db2a9227

Dati generali

Tipo di stampa	Standard	Versione	MultiPack
Larghezza	3 mm	Classe d'infiammabilità UL 94	V-0
Campo delle temperature di impiego, max.	80 °C	Campo delle temperature di impiego, min.	-30 °C
Colori	argento	Alogenici	Si
Lunghezza	100 mm	Materiale di base	acciaio
Caratteri stampati	Numeri	Industrie consigliate	Processo, Macchine
Campo delle temperature di impiego	-30...80 °C		

Segnafili e segnacavi

Alogenici	Si	Sezione di collegamento cavo, max.	2.5 mm ²
Sezione di collegamento cavo, min.	1.5 mm ²	Diametro esterno del conduttore, max.	3.5 mm
Diametro esterno del conduttore, min.	2.5 mm	Diametro esterno conduttore	2.5 - 3.5 mm
Sezione di collegamento dei conduttori	1.5 - 2.5 mm ²		

Classificazioni

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		