CLI R 02-3 GE/SW G



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







Come da figura

La gamma CableLine di segnafili e segnacavi offre all'utilizzatore soluzioni per le più diverse applicazioni. Il campo d'impiego va dal conduttore più sottile al cavo di grande diametro esterno.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	CableLine, Puntale di montaggio	
N. d'ordine	<u>0560001650</u>	
Tipo	CLI R 02-3 GE/SW G	
GTIN (EAN)	4008190989880	
CPZ	10 Pieza	



CLI R 02-3 GE/SW G



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

27-28-11-02

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Omologazioni					
Ţ.					
ROHS	Conforme				
Dimensioni e pesi					
Profondità	4 mm	Profondità (pollici)	0.1575 inch		
Posizione verticale	3 mm	Altezza (pollici)	0.1181 inch		
Larghezza	3.4 mm	Larghezza (pollici)	0.1339 inch		
Peso netto	1.4 g				
Temperature					
Campo delle temperature di impiego	-3080 °C				
Conformità ambientale del pr	odotto				
Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione				
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%				
Dati generali					
Colore materiale secondo codice internazionale delle resistenze	4	Orientamento della stampa	orizzontale		
Tipo di stampa	Standard	Processo di stampa	impresso a caldo		
Versione	MultiPack	Larghezza	3.4 mm		
Classe d'infiammabilità UL 94	V-0	Campo delle temperature di impiego, max.	80 °C		
Campo delle temperature di impiego, min.	-30 °C	Colori	giallo		
Alogeni	Sì	Materiale di base	PVC, flessibile, senza cadmio		
Colore stampa	nero	Caratteri stampati	Lettere, maiuscole		
Industrie consigliate	Processo, Macchine	Numero per rotolo	25		
Campo delle temperature di impiego	-3080 °C	Imprint	G		
Segnafili e segnacavi					
Alogeni	Sì	Sazione di collegamento cavo may	1.5 mm²		
Sezione di collegamento cavo, min.	0.2 mm ²	Sezione di collegamento cavo, max. Diametro esterno del conduttore, max.	3 mm		
Diametro esterno del conduttore, min.	1.3 mm	Diametro esterno del conduttore, max. Diametro esterno conduttore	1.3 - 3 mm		
Sezione di collegamento dei conduttori		Diametro esterno conduttore	1.0 - 0 111111		
Classificazioni					
ETIM 6.0	EC001530	ETIM 7.0	EC001530		
ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530		
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 9.0	27-40-04-01		
ECLASS 9.1	27-40-06-29	ECLASS 10.0	27-40-04-01		
ECLASS 11.0	27-28-11-02	ECLASS 12.0	27-28-11-02		

ECLASS 13.0

ECLASS 15.0

Versione catalogo / Disegni

27-28-11-02

27-28-11-02

ECLASS 14.0