

**CLI RH 20-10 CLI R 10****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

La gamma CableLine di segnafili e segnacavi offre all'utilizzatore soluzioni per le più diverse applicazioni. Il campo d'impiego va dal conduttore più sottile al cavo di grande diametro esterno.

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	CableLine, Supporto aghi di montaggio
N. d'ordine	<a href="#">0563600000</a>
Tipo	CLI RH 20-10 CLI R 10
GTIN (EAN)	4008190018436
CPZ	1 Pieza

**CLI RH 20-10 CLI R 10**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Dati tecnici****Dimensioni e pesi**

Profondità	28 mm
Posizione verticale	55 mm
Larghezza	55 mm
Peso netto	42.5 g

Profondità (pollici)	1.1024 inch
Altezza (pollici)	2.1654 inch
Larghezza (pollici)	2.1654 inch

**Temperature**

Campo delle temperature di impiego -40...100 °C

**Conformità ambientale del prodotto**

Stato conformità RoHS	Non interessato
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

**Dati generali**

Colore materiale secondo codice internazionale delle resistenze	6
Classe d'infiammabilità UL 94	V-0
Campo delle temperature di impiego, min.	-40 °C
Alogenici	Sì
Industrie consigliate	Processo, Macchine

Larghezza	55 mm
Campo delle temperature di impiego, max.	100 °C
Colori	blu
Materiale di base	Poliammide
Campo delle temperature di impiego	-40...100 °C

**Segnafili e segnacavi**

Alogenici Sì

**Classificazioni**

ETIM 8.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288
ECLASS 15.0	27-28-11-04

ETIM 9.0	EC001288
ECLASS 14.0	27-28-11-04

## CLI RH 20-10 CLI R 10

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Disegni

### Esempio d'uso

