

CLI RH 20-10 CLI R 10**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



La gamma CableLine di segnafili e segnacavi offre all'utilizzatore soluzioni per le più diverse applicazioni. Il campo d'impiego va dal conduttore più sottile al cavo di grande diametro esterno.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	CableLine, Supporto aghi di montaggio
N. d'ordine	0563600000
Tipo	CLI RH 20-10 CLI R 10
GTIN (EAN)	4008 1900 18436
CPZ	1 Pieza

Dati tecnici
Dimensioni e pesi

Profondità	28 mm	Profondità (pollici)	1.1024 inch
Posizione verticale	55 mm	Altezza (pollici)	2.1654 inch
Larghezza	55 mm	Larghezza (pollici)	2.1654 inch
Peso netto	42.5 g		

Temperature

Campo delle temperature di impiego -40...100 °C

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Non interessato
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

Dati generali

Colore materiale secondo codice internazionale delle resistenze	6	Larghezza	55 mm
Classe d'infiammabilità UL 94	V-0	Campo delle temperature di impiego, max.	100 °C
Campo delle temperature di impiego, min.	-40 °C	Colori	blu
Alogeni	Sì	Materiale di base	Poliammide
Industrie consigliate	Processo, Macchine	Campo delle temperature di impiego	-40...100 °C

Segnafili e segnacavi

Alogeni	Sì
---------	----

Classificazioni

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

Disegni

Esempio d'uso

