

**CLI RH 20-02 CLI R 02**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



La gamma CableLine di segnafile e segnacavi offre all'utilizzatore soluzioni per le più diverse applicazioni. Il campo d'impiego va dal conduttore più sottile al cavo di grande diametro esterno.

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	CableLine, Supporto aghi di montaggio
N. d'ordine	<a href="#">0563700000</a>
Tipo	CLI RH 20-02 CLI R 02
GTIN (EAN)	4008 19029 1136
CPZ	1 Pieza

**Dati tecnici**
**Dimensioni e pesi**

Profondità	28 mm	Profondità (pollici)	1.1024 inch
Posizione verticale	55 mm	Altezza (pollici)	2.1654 inch
Larghezza	55 mm	Larghezza (pollici)	2.1654 inch
Peso netto	41.5 g		

**Temperature**

Campo delle temperature di impiego -40...100 °C

**Conformità ambientale del prodotto**

Stato conformità RoHS	Non interessato
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

**Dati generali**

Colore materiale secondo codice internazionale delle resistenze	2	Larghezza	55 mm
Classe d'infiammabilità UL 94	V-0	Campo delle temperature di impiego, max.	100 °C
Campo delle temperature di impiego, min.	-40 °C	Colori	rosso
Alogeni	Sì	Materiale di base	Poliammide
Industrie consigliate	Processo, Macchine	Campo delle temperature di impiego	-40...100 °C

**Segnafili e segnacavi**

Alogeni	Sì
---------	----

**Classificazioni**

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

**Disegni**

---

**Esempio d'uso**

---

