



- pezzi scolti in bustine di polietilene
- Codice colori Weidmüller
- Codice colori DIN
- altro codice colori

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	Terminali, Standard, 21 mm, 18 mm, avorio
N. d'ordine	<a href="#">0565800000</a>
Tipo	H10,0/28 EB
GTIN (EAN)	4008190138646
CPZ	100 Pieza
Imballaggio	sfuso

### Dati tecnici

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

#### Omologazioni

Omologazioni



ROHS	Conforme
UL File Number Search	<a href="#">Sito web UL</a>
N&deg; Certificato (cULus)	E499744

#### Dimensioni e pesi

Peso netto	0.6 g
------------	-------

#### Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

#### Dati tecnici

Descrizione articolo	Terminali con collare isolante, colore avorio	Versione	Standard
----------------------	---	----------	----------

#### Terminali

Diametro della superficie di contatto (D1)	4.5 mm	Lunghezza della superficie di contatto (L2)	18 mm
Diametro del collare (D2)	7.6 mm	Spessore del collare isolante (S2)	0.4 mm
L1 in mm	28.00 mm	Sezione di collegamento cavo AWG, max.	AWG 8
Spessore della bussola in metallo (S1)	0.2 mm	Lunghezza di spellatura	21 mm
Sezione di collegamento cavo	10 mm <sup>2</sup>	Colore	Weidmueller

#### Classificazioni

ETIM 6.0	EC000005	ETIM 7.0	EC000005
ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 9.0	27-40-02-01
ECLASS 9.1	27-40-02-01	ECLASS 10.0	27-40-02-01
ECLASS 11.0	27-40-02-01	ECLASS 12.0	27-40-02-01
ECLASS 13.0	27-40-02-01	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

Disegni

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Disegno

