


H10,0/28 EB**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



- pezzi sciolti in bustine di polietilene
- Codice colori Weidmüller
- Codice colori DIN
- altro codice colori

Dati generali per l'ordinazione

| | |
|-------------|---|
| Versione | Terminali, Standard, 21 mm, 18 mm, avorio |
| N. d'ordine | 0565800000 |
| Tipo | H10,0/28 EB |
| GTIN (EAN) | 4008190138646 |
| CPZ | 100 Pieza |
| Imballaggio | sfuso |

Dati tecnici

Omologazioni

Omologazioni



ROHS Conforme

UL File Number Search [Sito web UL](#)

N&deg; Certificato (cULus) E499744

Dimensioni e pesi

Peso netto 0.6 g

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS Conforme senza esenzione

REACH SVHC No SVHC superiori a 0,1 wt%

Dati tecnici

| Descrizione articolo | Terminali con collare isolante, colore avorio | Versione | Standard |
|----------------------|---|----------|----------|
|----------------------|---|----------|----------|

Terminali

| | | | |
|--|--------------------|---|-------------|
| Diametro della superficie di contatto (D1) | 4.5 mm | Lunghezza della superficie di contatto (L2) | 18 mm |
| Diametro del collare (D2) | 7.6 mm | Spessore del collare isolante (S2) | 0.4 mm |
| L1 in mm | 28.00 mm | Sezione di collegamento cavo AWG, max. | AWG 8 |
| Spessore della bussola in metallo (S1) | 0.2 mm | Lunghezza di spellatura | 21 mm |
| Sezione di collegamento cavo | 10 mm ² | Colore | Weidmueller |

Classificazioni

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000005 | ETIM 9.0 | EC000005 |
| ETIM 10.0 | EC000005 | ECLASS 14.0 | 27-40-02-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-40-02-01 | | |

Disegno

