Foglio dati

AD 4 SAK35N

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Le coperture di avvertimento con un simbolo di flash forniscono una maggiore sicurezza per l'uomo e la macchina. Vengono utilizzati quando la tensione esterna deve essere indicata all'interno dell'applicazione.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Coperchio morsetto, giallo, PVC, Posizione verticale: 37 mm, Larghezza: 63.6 mm, Profondità: 1 mm, V-2
N. d'ordine	0576700000
Tipo	AD 4 SAK35N
GTIN (EAN)	4008190119881
CPZ	50 Pieza
Stato consegna	Disdetto
Ultima data dell'ordine	2026-06-30T00:00:00+02:00

Foglio dati

AD 4 SAK35N

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Omologazioni

ROHS	Conforme

Dimensioni e pesi

Profondità	1 mm	Profondità (pollici)	0.0394 inch
Posizione verticale	37 mm	Altezza (pollici)	1.4567 inch
Larghezza	63.6 mm	Larghezza (pollici)	2.5039 inch
Peso netto	2.7 g		

Temperature

Temperatura di magazzinaggio	-25 °C...55 °C	Temperatura ambiente	-60 °C...85 °C
Temperatura d'esercizio continuo, min.	-50 °C	Temperatura d'esercizio continuo, max.	100 °C

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

Aaltri dati tecnici

bloccabile	No	Istruzioni di montaggio	Montaggio diretto

Dati caratteristici del sistema

Versione	Piastra terminale e intermedia

Dati dei materiali

Materiale di base	PVC	Colori	giallo
Classe d'infiammabilità UL 94	V-2		

Generale

Istruzioni di montaggio	Montaggio diretto

Classificazioni

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		

Foglio dati

AD 4 SAK35N

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Supporto di montaggio



Offriamo un ampio portafoglio di supporti di montaggio per una facile manipolazione e integrazione dei nostri prodotti. Dai vari utensili, ai manicotti isolanti, alle viti, i nostri componenti sono abbinati l'uno all'altro fino all'ultimo dettaglio e facilitano così il montaggio nel rispetto delle rispettive norme e disposizioni di protezione.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	BFSC M4X32 PA/NA	Versione
N. d'ordine	0129100000	Vite di fissaggio (Morsetto), 4.00 mm, poliammide 66, Profondità: 7
GTIN (EAN)	4008190020842	mm, Larghezza: 7 mm, Posizione verticale: 32 mm
CPZ	100 ST	