


CLI O 10-3 GE/SW Z MP**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Come da figura

I marcatori per conduttori CLI O sono adatti alle linee già cablate e quindi per la revisione di impianti già esistenti. Per la siglatura di conduttori con sezione da 0,4 mm² a max. 4,0 mm² sono utilizzabili senza problemi tre diversi formati. La forma e la struttura garantiscono un posizionamento stabile e durevole dei marcatori combinabili singolarmente. Vantaggi:

- Marcatori aperti per linee già cablate
- Variante di marcatore con protezione antirotazione per una siglatura combinata sicura
- Ideale per eventuali siglature aggiuntive
- Ingombro estremamente contenuto
- Risparmio di tempo grazie alle veloci clip di montaggio

Dati generali per l'ordinazione

Versione	CableLine, Segnafili e segnacavi, 2 - 3 mm, 3 x 4 mm, giallo
N. d'ordine	0648001698
Tipo	CLI O 10-3 GE/SW Z MP
GTIN (EAN)	4008190061180
CPZ	200 Pieza

CLI O 10-3 GE/SW Z MP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Omologazioni

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensioni e pesi

Profondità	4 mm	Profondità (pollici)	0.1575 inch
Posizione verticale	3 mm	Altezza (pollici)	0.1181 inch
Larghezza	4 mm	Larghezza (pollici)	0.1575 inch
Peso netto	0.03 g		

Temperature

Campo delle temperature di impiego	-30...80 °C
------------------------------------	-------------

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

Dati generali

Colore materiale secondo codice internazionale delle resistenze	4	Orientamento della stampa	orizzontale
Tipo di stampa	Standard	Processo di stampa	impresso a caldo
Versione	MultiPack	Larghezza	4 mm
Classe d'infiammabilità UL 94	V-0	Campo delle temperature di impiego, max.	80 °C
Campo delle temperature di impiego, min.	-30 °C	Colori	giallo
Alogeni	Sì	Materiale di base	PVC, flessibile, senza cadmio
Colore stampa	nero	Caratteri stampati	Lettere, maiuscole
Industrie consigliate	Processo, Macchine	Campo delle temperature di impiego	-30...80 °C
Imprint	Z		

Segnafile e segnacavi

Alogeni	Sì	Sezione di collegamento cavo, max.	1.5 mm ²
Sezione di collegamento cavo, min.	0.4 mm ²	Diametro esterno del conduttore, max.	3 mm
Diametro esterno del conduttore, min.	2 mm	Diametro esterno conduttore	2 - 3 mm
Sezione di collegamento dei conduttori	0.4 - 1.5 mm ²		

Classificazioni

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		

Disegni



Come da figura