CLI O 30-3 GE/SW G MP



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







Come da figura

I marcatori per conduttori CLI O sono adatti alle linee già cablate e quindi per la revisione di impianti già esistenti. Per la siglatura di conduttori con sezione da 0,4 mm² a max. 4,0 mm² sono utilizzabili senza problemi tre diversi formati. La forma e la struttura garantiscono un posizionamento stabile e durevole dei marcatori combinabili singolarmente. Vantaggi:

- Marcatori aperti per linee già cablate
- Variante di marcatore con protezione antirotazione per una siglatura combinata sicura
- Ideale per eventuali siglature aggiuntive
- Ingombro estremamente contenuto
- Risparmio di tempo grazie alle veloci clip di montaggio

Dati generali per l'ordinazione

Versione	CableLine, Segnafili e segnacavi, 4 - 5 mm, 3 x 6 mm, giallo
N. d'ordine	<u>0648201649</u>
Tipo	CLI O 30-3 GE/SW G MP
GTIN (EAN)	4008190175733
CPZ	200 Pieza



CLI O 30-3 GE/SW G MP



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

27-28-11-02

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

ROHS	Conforme			
nons	Conforme			
Dimensioni e pesi				
		5 4 W. M. W. W.		
Profondità	6 mm	Profondità (pollici)	0.2362 inch	
Posizione verticale	3 mm	Altezza (pollici)	0.1181 inch	
Larghezza	6 mm	Larghezza (pollici)	0.2362 inch	
Peso netto	0.06 g			
Temperature				
Campo delle temperature di impiego	-3080 °C			
Conformità ambientale del pro	odotto			
Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione			
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%			
Dati generali				
Colore materiale secondo codice internazionale delle resistenze	4	Orientamento della stampa	orizzontale	
Tipo di stampa	Standard	Processo di stampa	impresso a caldo	
Versione	MultiPack	Larghezza	6 mm	
Classe d'infiammabilità UL 94	V-0	Campo delle temperature di impiego, max.	2° 08	
Campo delle temperature di impiego, min.	-30 °C	Colori	giallo	
Alogeni	Sì	Materiale di base	PVC, flessibile, senza cadmio	
Colore stampa	nero	Caratteri stampati	Lettere, maiuscole	
Industrie consigliate	Processo, Macchine	Campo delle temperature di impiego	-3080 °C	
Imprint	G			
Segnafili e segnacavi				
A1 .	0)	0 1 11	4 2	
Alogeni	Sì	Sezione di collegamento cavo, max.	4 mm ²	
Sezione di collegamento cavo, min.	3 mm ²	Diametro esterno del conduttore, max.	5 mm	
Diametro esterno del conduttore, min.	4 mm	Diametro esterno conduttore	4 - 5 mm	
Sezione di collegamento dei conduttori	ა - 4 mm²			
Classificazioni				
ETIM 6.0	EC001530	ETIM 7.0	EC001530	
ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530	
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 9.0	27-40-04-01	
ECLASS 9.1	27-40-04-01	ECLASS 10.0	27-40-04-01	
ECLASS 11.0	27-28-11-02	ECLASS 12.0	27-28-11-02	
ECLASS I LU				

ECLASS 13.0

ECLASS 15.0

Versione catalogo / Disegni

ECLASS 14.0

27-28-11-02

27-28-11-02

CLI O 30-3 GE/SW G MP



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Disegni



Come da figura