

CLI RS 5 MDCLI C 1**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



La gamma CableLine di segnafili e segnacavi offre all'utente soluzioni per le più diverse applicazioni. Il campo d'impiego va dal conduttore più sottile al cavo di grande diametro esterno.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	CableLine, Puntale di montaggio
N. d'ordine	0648300000
Tipo	CLI RS 5 MDCLI C 1
GTIN (EAN)	4008 1900 10546
CPZ	1 Pieza

Dati tecnici

Dimensioni e pesi

Profondità	5 mm	Profondità (pollici)	0.1968 inch
Posizione verticale	100 mm	Altezza (pollici)	3.937 inch
Larghezza	5 mm	Larghezza (pollici)	0.1968 inch
Lunghezza	100 mm	Lunghezza (pollici)	3.937 inch
Peso netto	9.68 g		

Temperature

Campo delle temperature di impiego -30...80 °C

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Non interessato
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	70267faf-4457-48b8-92bf-2799db2a9227

Dati generali

Tipo di stampa	Standard	Versione	MultiPack
Larghezza	5 mm	Classe d'infiammabilità UL 94	V-0
Campo delle temperature di impiego, max.	80 °C	Campo delle temperature di impiego, min.	-30 °C
Colori	argento	Alogeni	Sì
Lunghezza	100 mm	Materiale di base	acciaio
Caratteri stampati	Numeri	Industrie consigliate	Processo, Macchine
Campo delle temperature di impiego	-30...80 °C		

Segnafi e segnacavi

Alogeni	Sì	Sezione di collegamento cavo, max.	4.5 mm ²
Sezione di collegamento cavo, min.	1.5 mm ²	Diametro esterno del conduttore, max.	5.5 mm
Diametro esterno del conduttore, min.	2.5 mm	Diametro esterno conduttore	2.5 - 5.5 mm
Sezione di collegamento dei conduttori	1.5 - 4.5 mm ²		

Classificazioni

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		

Disegni

Esempio d'uso

