

FM 4/TS35



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Illustrazione del prodotto







Gli accessori completi del portafoglio Klippon® Connect sono perfettamente allineati fino all'ultimo dettaglio. Ciò facilita il montaggio rispettando le norme richieste

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Piede di montaggio su guida di supporto, argento, acciaio, non rivestito, M 4, Larghezza: 14 mm
N. d'ordine	<u>0687900000</u>
Tipo	FM 4/TS35
GTIN (EAN)	4008190086459
CPZ	40 Pieza



FM 4/TS35



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Omologazioni				
ROHS	Conforme			
Dimensioni e pesi				
Profondità	7 mm	Profondità (pollici)	0.2756 inch	
Posizione verticale	50.2 mm	Altezza (pollici)	1.9764 inch	
_arghezza	14 mm	Larghezza (pollici)	0.5512 inch	
Peso netto	4.59 g			
Temperature				
Temperatura ambiente	-5 °C40 °C			
Conformità ambientale del	prodotto			
Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione			
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%			
Aaltri dati tecnici				
Tipo di fissaggio	innestabile	Esecuzione a prova di esplosione	No	
Dati caratteristici del siste	ma		1	
Versione	per guide di supporto	Guida equipaggiata	TS 35	
Dati dei materiali				
Materiale di base	acciaio, non rivestito	Superficie	nichelato	
Colori	argento	Опротные	mericiato	
Dimensioni				
Filettatura (interna)	M 4	Passo in mm (P)	14.00 mm	
Generale				
Superficie	nichelato	Guida equipaggiata	TS 35	
Classificazioni	'			
ETIM 6.0	EC002625	ETIM 7.0	EC002625	
TIM 8.0	EC002625	ETIM 9.0	EC002625	
		ECLASS 9.0	27-18-28-07	
	EC002625	_		
	23-15-90-90	ECLASS 10.0	27-18-28-07	
ECLASS 9.1		ECLASS 10.0 ECLASS 12.0		
ETIM 10.0 ECLASS 9.1 ECLASS 11.0 ECLASS 13.0	23-15-90-90	ECLASS 10.0	27-18-28-07	

Versione catalogo / Disegni

FM 4/TS35



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Disegni





