

#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## Illustrazione del prodotto







Ideale per i settori industriali dell'energia, del processo e dei trasporti, la serie di custodie Klippon® STB completa alla perfezione il portafoglio esistente di custodie Klippon® . Le custodie di questa serie sono omologate secondo norme internazionali, come EN62208 e EN60079-0/7 (ATEX).

- Acciao inox lucidato a specchio o sottoposto a lucidatura elettrochimica 1.4404 (316L), 1,5 mm
- Guarnizione standard resistente alle alte temperature gamma di temperatura estesa da -60 °C a +100 °C per applicazioni Ex (+120 °C solo per applicazioni industriali)
- Omologazione a norma ATEX, IECEx, cULus, Lloyds Register, Germanischer Lloyd, GL DNV e INMETRO
- Opzioni flessibili per il fissaggio della guida di supporto interna
- Grado di protezione IP66
- La tenuta permanente e sicura della guarnizione viene garantita dalla protezione di compressione
- Perno di messa a terra nella copertura e nella base della custodia
- Giunti saldati al laser per una qualità più elevata
- I piedini di montaggio già saldati garantiscono un'installazione ottimale della custodia Weidmüller è in grado di produrre e fornire questa custodia in base alle specifiche del cliente, equipaggiata con tutti i morsetti e pressacavi necessari.

#### Dati generali per l'ordinazione

Versione	Klippon STB (Small Terminal Box), Custodia vuota, Custodia in acciaio inox, Posizione verticale: 250 mm, Larghezza: 250 mm, Profondità: 120 mm, Materiale di base: acciaio inossidabile 1.4404 (316L), specchio lucidato, argento
N. d'ordine	<u>1002710000</u>
Tipo	KLIPPON STB 4 SS
GTIN (EAN)	4032248695645
CPZ	1 Pieza

1



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Dati tecnici

## **O**mologazioni

Omologazioni









	2	R
INMETRO	KOREANCERT	TYPE APPROVAL SCHEME

ROHS	Conforme
UL File Number Search	Sito web UL
N° Certificato (cULus)	E256877

#### Dimensioni e pesi

Profondità	120 mm	Profondità (pollici)	4.7244 inch
Posizione verticale	250 mm	Altezza (pollici)	9.8425 inch
Larghezza	250 mm	Larghezza (pollici)	9.8425 inch
Larghezza di fissaggio	275 mm	Peso netto	3880 g

#### **Temperature**

Temperatura	d'esercizio	-60 °	C100	°C

## Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione	
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%	

#### PE70 Dati Generali

Spessore del materiale del coperchio	1.5 mm	Spessore del materiale della custodia	1.5 mm
Temperatura d'esercizio , max.	100 °C	Temperatura d'esercizio , min.	-60 °C
Allegato coperchio	Vite esagonale M5 con intaglio e larghezza chiave 10 mm	Superficie	specchio lucidato
Resistenza agli urti	10 J versione standard, Versione ATEX 7 J	Grado di protezione	IP66
Materiale di base	acciaio inossidabile 1.4404 (316L)	Materiale delle guarnizioni	Silicone
Coppia di serraggio delle viti coperchio	2.5 Nm	Fissaggio dei componenti	Guida TAS 20 su fondo custodia
Fissaggio della custodia	Piedini di montaggio saldati con fori da 8 mm	Grado di protezione (UL)	Type 4, Type 4X
Numero di viti sul coperchio	4	Larghezza apertura di accesso	232 mm
Piastra a flangia	No	Coperchio	Sì
Altezza apertura di accesso	230 mm	Campi di applicazione	Settori a rischio di esplosione, Industria degli imballaggi, Sistema dei trasporti, Processo industriale, Costruzioni navali

## Collegamenti a vite

M63	1	M12	24
M50	3	M16	21

Data di creazione 10.11.2025 06:28:41 MEZ





## Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

<b>\</b> \\\\\\\\	weidn	nuelle	r com

Dati tecnici		www.weidmueller.com		
M32	8	M25	10	
M20	12	M40	3	
Collegamenti a vite a destra				
M25	10	M63	1	
M16	21	M40	3	
M50	2	M32	8	
M20	12	M12	24	
Collegamenti a vite in alto / ir	ı basso			
M20	12	M12	24	
M63	2	M40	3	
M32	8	M25	10	
M50	3	M16	21	
Equipaggiamento orizzontale				
WDU 10 / 7DU 10	222	M/DLI 1.0 / 7DLI 1.0	010	
WDU 10 / ZDU 10 WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5	2x22 2x42	WDU 16 / ZDU 16 WDU 4 / ZDU 4	2x18 2x35	
WDU 6 / ZDU 6	2x27	VVD0 4 / 2D0 4	2,333	
Equipaggiamento verticale				
WDU 10 / ZDU 10	2x22	WDU 16 / ZDU 16	2x18	
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5	2x42	WDU 4 / ZDU 4	2x35	
WDU 6 / ZDU 6	2x27			
Messa a terra della custodia				
Sezione , max.	25 mm²	Messa a terra, custodia, coperchio	10 perni di messa a terra in acciaio inox saldati M6	
Messa a terra, custodia, esterna	Perni saldati in acciaio inox M6 x 16	Messa a terra, custodia, interna	Perni saldati in acciaio ino: M6 x 16	
Numeri certificati custodia				
Dichiarazione di conformità n. (DoC LVI	NDF PS2620 160412	Attestazione di conformità n. (AoC)	DE PS2620 160308	
	001ISS02		001ISS04	
N° certificato scatola morsettiera (KOSHA)	16-AV4BO-0247X	Numero del certificato custodia vuota (INMETRO)	LMP 21.0015U	
N° certificato scatola morsettiera (AEx)	E223792	N° certificato scatola morsettiera (ATEX	) IBExU07ATEX1148	
Numero del certificato custodia vuota (ATEX)	IBExU 07ATEX1147U	N° certificato (LLOYDSREG)	LR23307703TA	
N° certificato scatola morsettiera (INMETRO)	LMP 21.0018	Certificato n. (INMETRO)	IEX13.0002U	
N° certificato scatola morsettiera (IECE)	() IECEx IBE 09.0019	Numero del certificato custodia vuota (IECEx)	IECEx IBE 09.0018U	
N° certificato (IECEX)	IECEXIBE09.0018U	N° certificato (ATEX)	IBEXU07ATEX1148	
DEF  Condizioni di omologazione	ATEX, DNV, IECEX, INMETRO, LR, RMRS, UL AEx Class Div., UL AEx Class Zone, cULus, KC, CCC	N° Certificato (cULus)	E256877	





## Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Dati tecnici

Nota importante			
Informazioni sul prodotto	La temperatura ambie	ente per l'equipaggiamento deve ess	ere di massimo +60°C e la temperatura
<u> </u>	superficiale di +100°		·
Classificazioni			
ETIM 6.0	EC002503	ETIM 7.0	EC002503
ETIM 8.0	EC002503	ETIM 9.0	EC002503
ETIM 10.0	EC002503	ECLASS 9.0	27-18-05-02
ECLASS 9.1	27-18-05-02	ECLASS 10.0	27-18-05-02
ECLASS 11.0	27-18-05-02	ECLASS 12.0	27-18-05-02
ECLASS 13.0	27-18-05-02	ECLASS 14.0	27-18-05-02
ECLASS 15.0	27-18-05-02		




Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Disegni

## Disegno quotato





#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Accessori

#### Guide - TS35



Gli accessori di sistema della serie di custodie Klippon® STB consentono un semplice adattamento delle custodie alle esigenze specifiche delle diverse applicazioni.

- Guida TS 35
- · Viti di fissaggio

Weidmüller è in grado di produrre e fornire questa custodia in base alle specifiche del cliente, equipaggiata con tutti i morsetti e pressacavi necessari.

#### Dati generali per l'ordinazione

Tipo	SFNS5 VKMU M5 SW15	Versione
N. d'ordine	0433500000	Klippon STB (Small Terminal Box), Dado di fissaggio, quadrato,
GTIN (EAN)	4008190494520	Posizione verticale: 15 mm, Larghezza: 15 mm, Profondità: 11.7 mm,
CPZ	20 ST	Materiale di base: Acciaio, zincato, zincato, argento

#### Materiale di montaggio



Completare, ampliare e personalizzare: la perfetta integrazione per ogni applicazione

Gli accessori di sistema, costantemente aggiornati, della nuova serie di custodie Klippon® TB consentono un semplice adattamento delle custodie alle esigenze specifiche delle diverse applicazioni.

Set di montaggio

I set di montaggio sono disponibili per un'installazione rapida e semplice di supporti per etichette di siglatura, portadocumenti e calotte antipioggia.

Il set di fissaggio delle etichette – SD consente l'installazione di un'etichetta ID (Trafolyte) in plastica o di una siglatura. Con l'ausilio di questo set, è possibile montare l'etichetta ID o la siglatura direttamente sul coperchio della custodia. Il set di fissaggio etichette è stato sviluppato in modo specifico per questo tipo di impiego. Soltanto con questo set di fissaggio è possibile impedire perdite all'interno della custodia o il danneggiamento dell'etichetta.

Il set di fissaggio universale – TPSD è stato sviluppato per consentire una installazione sicura e rapida, ad esempio, dei supporti per le etichette di siglatura, delle calotte antipioggia o dei portadocumenti. Utilizzando questo set di fissaggio, è possibile ridurre al minimo, o addirittura eliminare, il rischio di perdite.

#### Dati generali per l'ordinazione

Tipo	TPSD FIXING SET KTB	Versione
N. d'ordine	<u>1252190000</u>	Klippon TB (Terminal Box), Set di fissaggio per piastra identificativa,
GTIN (EAN)	4050118043969	Materiale di base: Acciaio, inossidabile, non trattato, argento
CPZ	20 ST	
Tipo	SD FIXING SET	Versione
N. d'ordine	1285200000	Klippon TB (Terminal Box), Set di fissaggio per piastra
GTIN (EAN)	4050118075472	d'identificazione, Posizione verticale: 12 mm, Larghezza: 12 mm,
CPZ	1 ST	Profondità: 16.4 mm, Materiale di base: Acciaio, inossidabile, non

Data di creazione 10.11.2025 06:28:41 MEZ



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Accessori

#### Cinghietta di messa a terra

Gli accessori di sistema strutturati in modo continuo della nuova serie di custodie Klippon® TB consentono un semplice adattamento delle custodie alle esigenze specifiche delle diverse applicazioni. Sono disponibili le seguenti opzioni:

- Elementi di chiusura
- Portadocumenti
- Perno di messa a terra
- · Piastre flangiate
- Materiale d'installazione
- Piastre di montaggio
- Calotte antipioggia
- Distanziale
- Guide
- Supporto per etichetta di siglatura

#### Dati generali per l'ordinazione

Tipo	PECD WIRE 6/200/D6 SET	Versione
N. d'ordine	2475490000	Klippon TB (Terminal Box), Cinghietta di messa a terra, avvitato,
GTIN (EAN)	4050118487206	Materiale di base: acciaio, Verde/giallo
CPZ	1 ST	

#### Spine di ventilazione - DAE



Oltre ai pressavi per una vasta gamma di applicazioni, l'offerta comprende anche spine di collegamento, elementi di compensazione della pressione, adattatori e rispettivi accessori quali controdadi, anelli di tenuta, rondelle piatte e rondelle di terra.

#### Dati generali per l'ordinazione

Tipo	DAE M12 SS	Versione
N. d'ordine	<u>1868550000</u>	DAE (elemento di ventilazione), Elemento di compensazione, diritto, M
GTIN (EAN)	4032248440405	12, 10 mm, IP66, IP68, IP69K, Acciaio inox 1.4305 (303)
CPZ	10 ST	
Tipo	DAE M12 PA LONG	Versione
Tipo N. d'ordine	DAE M12 PA LONG 1868570000	Versione  DAE (elemento di ventilazione), Elemento di compensazione, diritto, M
•		

Data di creazione 10.11.2025 06:28:41 MEZ



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# **Accessori**

#### Guide - TS35



Gli accessori di sistema della serie di custodie Klippon® STB consentono un semplice adattamento delle custodie alle esigenze specifiche delle diverse applicazioni.

- Guida TS 35
- Viti di fissaggio

Weidmüller è in grado di produrre e fornire questa custodia in base alle specifiche del cliente, equipaggiata con tutti i morsetti e pressacavi necessari.

#### Dati generali per l'ordinazione

Tipo	TS35X7.5 ST STB 4 STB 6	Versione
N. d'ordine	8563410000	Guida di supporto, TS 35, TS 35 x 7.5, Larghezza: 200 mm, senza foro
GTIN (EAN)	4050118652789	longitudinale, acciaio, zincato glavanicamente e passivato
CPZ	20 ST	
Tipo	TS35X7.5 ST STB 5	Versione
N. d'ordine	8803610000	Guida di supporto, TS 35, TS 35 x 7.5, Larghezza: 320 mm, senza foro
GTIN (EAN)	4050118652796	longitudinale, acciaio, zincato, cromato
CPZ	20 ST	
Tipo	TS35X15 ST STB 4 STB 6	Versione
Tipo N. d'ordine	TS35X15 ST STB 4 STB 6 8000073220	Versione Guida di supporto, TS 35, TS 35 x 15, Larghezza: 200 mm, con asola,
N. d'ordine	8000073220	Guida di supporto, TS 35, TS 35 x 15, Larghezza: 200 mm, con asola,
N. d'ordine GTIN (EAN)	8000073220 4064675356783	Guida di supporto, TS 35, TS 35 x 15, Larghezza: 200 mm, con asola,
N. d'ordine GTIN (EAN) CPZ	8000073220 4064675356783 20 ST	Guida di supporto, TS 35, TS 35 x 15, Larghezza: 200 mm, con asola, acciaio, zincato glavanicamente e passivato
N. d'ordine GTIN (EAN) CPZ Tipo	8000073220 4064675356783 20 ST TS35X15 ST STB 5	Guida di supporto, TS 35, TS 35 x 15, Larghezza: 200 mm, con asola, acciaio, zincato glavanicamente e passivato  Versione
N. d'ordine GTIN (EAN) CPZ Tipo N. d'ordine	8000073220 4064675356783 20 ST TS35X15 ST STB 5 8000073222	Guida di supporto, TS 35, TS 35 x 15, Larghezza: 200 mm, con asola, acciaio, zincato glavanicamente e passivato  Versione  Guida di supporto, TS 35, TS 35 x 15, Larghezza: 320 mm, con asola,